

Order 订货范例

型式 — 前端形状・末端形状

C-NP88 — G

C-NR45 — A

■ 探针

CAD 2D 3D 库存制 RoHS10

■ 探针

编号	零件	材质	S表面处理
①	柱塞	SK4	镍底层镀金抛光
②	柱塞筒	磷青铜	镍底层镀金抛光
③	弹簧	不锈钢	-

C-NP88 前端形状图样

■ 探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程	弹簧压力		容许电流	电阻值	更换参考次数
				初期	2/3行程			
C-NP88	ABCDEG	1.5mm	2.5mm	10gf	50gf	3A	60mΩ	10万次
C-NP88HD	HJNAKRH			30gf	100gf			

■ 探针

CAD 2D 3D 库存 RoHS10

■ 探针

编号	零件	材质	S表面处理
①	柱塞	碳钢	镍底层镀金抛光
②	柱塞筒	磷青铜	镍底层镀金抛光
③	弹簧	不锈钢	-

C-NP45SF・C-NP45

■ 探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程	弹簧压力		容许电流	电阻值	更换参考次数
				初期	2/3行程			
C-NP45SF	ABCDEFGHIJ	1.7mm	5.0mm	10gf	50gf	3A	60mΩ	10万次
C-NP45	JNASAKRH			30gf	100gf			
C-NP45HD				40gf	150gf			

Delivery 交货期

库存品

隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数量	1~500	501~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

P.13 请致电: 021-6710-8701

26 探针

探针

探针