

ミスミ

デジタルGP3000対応ケーブル(DDK製コネクタ使用)



ココが特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 信頼性の高いDDK製コネクタを採用!
- 20本以上のご購入時に大幅なプライスタウンを実現。
- デジタル製 プログラマブル表示器対応ケーブルを長さ指定するだけで簡単にご注文いただけます。
- ケーブル仕様は詳細ページをご覧ください。



内部結線図は公開しておりません。お問合せいただきましてもご回答できませんのでご了承下さい。
以下に無い型番は、標準品では取り扱っておりません。

1~20本

2 日日出荷

急 ストック A

巻末-9

翌日出荷
¥500/本 5本まで
翌日出荷品(ストック)は、
注文時にAストック希望と
お申し付けください。

RoHS

注文方法
対応ミスミ型番の(長さ)に、ご希望の長さをm単位で指定ください。
(長さ)は0.2m~50mまで(形状④・⑥・⑨・⑩は15mまで)、0.1m単位で指定ください。
※RS-232C通信でご利用の場合は15m以内が推奨です。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

$$\text{基本単価} + \text{ケーブル料金(ケーブル単価} \times \text{必要m数)} = \text{通常単価}$$

お値引き

1~19本	通常単価
20~49本	6%
50本~	15%



Order
注文例

型番	GTN-GP8D-WA	-	指定長(m)	1.5
----	-------------	---	--------	-----

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

形状			
① Dsub25芯オス⇔Dsub9芯メス 	② Dsub9芯オス⇔Y端子チューブ付き 	③ Dsub9芯メス⇔Y端子・チューブ付き 	④ Dsub9芯メス⇔miniDIN6芯オス
⑤ Dsub9芯オス⇔Dsub9芯メス 	⑥ Dsub9芯メス⇔miniDIN8芯オス 	⑦ Dsub25芯オス⇔Dsub25芯オス 	⑧ Dsub25芯オス⇔Y端子・チューブ付き
⑨ Dsub25芯オス⇔miniDIN8芯オス 	⑩ Dsub25芯オス⇔miniDIN6芯オス 	⑪ Dsub25芯オス⇔Dsub9芯オス 	

1本単位

シリーズ	接続方法	形状	メーカーオプションケーブル型番	対応ミスミケーブル型番	ケーブル仕様	指定長(m)	¥通常単価	
							基本単価	ケーブル単価/m
GP3000	RS-232Cケーブル	①	CA3-CBL232/5M-01	GTN-GP8D-WA-(長さ)	WA UL20276 AWG28 1重シールド 30V 黒色	0.2~50 (0.1m毎に指定可)	4,240	98
	三菱:Qシリーズ接続	④	CA3-CBLQ-01	GTN-GP24D-WM-(長さ)		0.2~9 (0.1m毎に指定可)	4,370	81
	三菱:Qシリーズリンク接続	⑤	CA3-CBLLNKMQ-01	GTN-GP25D-WA-(長さ)		0.2~50 (0.1m毎に指定可)	2,750	98
	オムロン:SYSMACリンク接続	⑤	CA3-CBLSYS-01	GTN-GP27D-WA-(長さ)		2,750	98	
GP2000	RS-232Cケーブル	⑦	GP410-IS00-0	GTN-GP2D-WA-(長さ)	WM AWG28 1重シールド UL 300V クリーム色	0.2~50 (0.1m毎に指定可)	4,110	182
	三菱:Qシリーズ接続	⑩	GP2000-CBLQ/5M-01	GTN-GP5D-WM-(長さ)		0.2~9 (0.1m毎に指定可)	4,650	81
	オムロン:SYSMACリンク接続	⑪	GP2000-CBLSYS/5M-01	GTN-GP6D-WA-(長さ)		0.2~50 (0.1m毎に指定可)	3,730	98

機器対応ケーブル

三菱電機
タッチパネル
対応ケーブル
キーエンス
タッチパネル
対応ケーブル
デジタル
タッチパネル
対応ケーブル
オムロン
タッチパネル
対応ケーブル
ミスミオリジナル
タッチパネル
対応ケーブル