

警告ラベル

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

SEMI規格PLラベル



ココが
特長

SEMI規格に準拠したPLラベルです!

- SEMI規格S1-0701の安全ガイドラインに準拠したPLラベルです。
- 日本語・英語・中国語(簡体)それぞれ2種類のサイズ、24種類のラベルパターンを取り揃えております。
- 同一サイズの同一言語であれば、最大5種類のラベルパターンを組合せてご注文いただけます。
 ◎ 1262~1264ページの型式後ろの()内より、アルファベットを5文字選択ください。
 (*アルファベット1文字につき10ラベルとなります。)

11パック以上は都度見積

5 日目出荷


RoHS



ご注意

- ・最終的にはSEMI認定協会様の確認が必要になります。
- ・本ラベルはこれを保証するものではありませんのでご了承のうえご使用ください。
- ・レーザー関係のラベルについて
 SF016, SF017, SF023のレーザー関係ラベルは現行の規格には準拠しておりません。

仕様



素材	表面基材	白色ポリエステルフィルム50μmの表面にアルミ蒸着加工
	粘着材	アクリル系溶剤型粘着材
	剥離剤	上質紙の片面にポリエチレンラミネート もう片面に樹脂コート

【単一タイプ】
同じラベルが50枚で1セットです。



Order
注文例

【単一タイプ】 型番 - サイズ 言語

SF001 - 10 N

日本語 001 の 10N サイズを注文した場合

【組合せタイプ】
同サイズ・同言語で、
10枚ずつを5種類組み合わせます。



Order
注文例

【組合せタイプ】 型番 サイズ 言語 - 組合せ(5種類)

SF 10 N - A A B C C

日本語の 10N サイズで、Aを 20 枚、Bを 10 枚、Cを 20 枚注文した場合

ラベルサイズ

タイプ	型番	言語	サイズ	数量	
単一タイプ	SF***-10N	日本語	タテ60mm×ヨコ35mm	50枚 (5枚×10シート)	
	SF***-10E	英語			
	SF***-10C	中国語(簡体文字)			
	組合せタイプ	SF***-20N	日本語		タテ120mm×ヨコ70mm
		SF***-20E	英語		
		SF***-20C	中国語(簡体文字)		
組合せタイプ		SF10N-*****	日本語		タテ60mm×ヨコ35mm
		SF10E-*****	英語		
		SF10C-*****	中国語(簡体文字)		
	SF20N-*****	日本語	タテ120mm×ヨコ70mm		
	SF20E-*****	英語			
SF20C-*****	中国語(簡体文字)				



1パック単位 50枚入

■単一タイプ(タテ60mm×ヨコ35mm)

型番	組合せ タイプ用記 号	¥通常単価		¥スライド単価	
		1~10袋	11袋~	1~10袋	11袋~
SF001	A	5,500	4,950		
SF002	B	5,500	4,950		
SF003	C	5,500	4,950		
SF004	D	5,500	4,950		
SF005	E	5,500	4,950		
SF006	F	5,500	4,950		
SF007	G	5,500	4,950		
SF008	H	5,500	4,950		
SF009	I	5,500	4,950		
SF010	J	5,500	4,950		
SF011	10N K	5,500	4,950		
SF012	10E L	5,500	4,950		
SF013	10C M	5,500	4,950		
SF014	N	5,500	4,950		
SF015	O	5,500	4,950		
SF016	P	5,500	4,950		
SF017	Q	5,500	4,950		
SF018	R	5,500	4,950		
SF019	S	5,500	4,950		
SF020	T	5,500	4,950		
SF021	U	5,500	4,950		
SF022	V	5,500	4,950		
SF023	W	5,500	4,950		
SF024	X	5,500	4,950		

■単一タイプ(タテ120mm×ヨコ70mm)

型番	組合せ タイプ用記 号	¥通常単価		¥スライド単価	
		1~10袋	11袋~	1~10袋	11袋~
SF001	A	9,000	8,100		
SF002	B	9,000	8,100		
SF003	C	9,000	8,100		
SF004	D	9,000	8,100		
SF005	E	9,000	8,100		
SF006	F	9,000	8,100		
SF007	G	9,000	8,100		
SF008	H	9,000	8,100		
SF009	I	9,000	8,100		
SF010	J	9,000	8,100		
SF011	20N K	9,000	8,100		
SF012	20E L	9,000	8,100		
SF013	M	9,000	8,100		
SF014	20C N	9,000	8,100		
SF015	O	9,000	8,100		
SF016	P	9,000	8,100		
SF017	Q	9,000	8,100		
SF018	R	9,000	8,100		
SF019	S	9,000	8,100		
SF020	T	9,000	8,100		
SF021	U	9,000	8,100		
SF022	V	9,000	8,100		
SF023	W	0,000	8,100		
SF024	X	0,000	8,100		

■組合せタイプ

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~10袋	11袋~	1~10袋	11袋~
SF10N-*****	6,000	5,450		
SF10E-*****	6,000	5,450		
SF10C-*****	6,000	5,450		
SF20N-*****	9,500	8,500		
SF20E-*****	9,500	8,500		
SF20C-*****	9,500	8,500		

*組合せタイプをご注文の場合は、型式後ろの()内のアルファベットを5文字組合せてお手配ください。

■日本語



型式:SF001-**N(A) 型式:SF002-**N(B) 型式:SF003-**N(C) 型式:SF004-**N(D) 型式:SF005-**N(E) 型式:SF006-**N(F)



型式:SF007-**N(G) 型式:SF008-**N(H) 型式:SF009-**N(I) 型式:SF010-**N(J) 型式:SF011-**N(K) 型式:SF012-**N(L)



型式:SF013-**N(M) 型式:SF014-**N(N) 型式:SF015-**N(O) 型式:SF016-**N(P) 型式:SF017-**N(Q) 型式:SF018-**N(R)



型式:SF019-**N(S) 型式:SF020-**N(T) 型式:SF021-**N(U) 型式:SF022-**N(V) 型式:SF023-**N(W) 型式:SF024-**N(X)

*印刷の関係上、実物とは色が多少異なります。

警告ラベル
銘板
銘板
見積もり方法

警告ラベル

Webなら盤用パーツ多数掲載!

*組合せタイプをご注文の場合は、型式後ろの()内のアルファベットを5文字組合せてお手配ください。

■英語



型式:SF001-**E(A)



型式:SF002-**E(B)



型式:SF003-**E(C)



型式:SF004-**E(D)



型式:SF005-**E(E)



型式:SF006-**E(F)



型式:SF007-**E(G)



型式:SF008-**E(H)



型式:SF009-**E(I)



型式:SF010-**E(J)



型式:SF011-**E(K)



型式:SF012-**E(L)



型式:SF013-**E(M)



型式:SF014-**E(N)



型式:SF015-**E(O)



型式:SF016-**E(P)



型式:SF017-**E(Q)



型式:SF018-**E(R)



型式:SF019-**E(S)



型式:SF020-**E(T)



型式:SF021-**E(U)



型式:SF022-**E(V)



型式:SF023-**E(W)



型式:SF024-**E(X)

*印刷の関係上、実物とは色が多少異なります。

*組合せタイプをご注文の場合は、型式後ろの()内のアルファベットを5文字組合せてお手配ください。

■中国語(簡体文字)



型式:SF001-**C(A) 型式:SF002-**C(B) 型式:SF003-**C(C) 型式:SF004-**C(D) 型式:SF005-**C(E) 型式:SF006-**C(F)



型式:SF007-**C(G) 型式:SF008-**C(H) 型式:SF009-**C(I) 型式:SF010-**C(J) 型式:SF011-**C(K) 型式:SF012-**C(L)



型式:SF013-**C(M) 型式:SF014-**C(N) 型式:SF015-**C(O) 型式:SF016-**C(P) 型式:SF017-**C(Q) 型式:SF018-**C(R)



型式:SF019-**C(S) 型式:SF020-**C(T) 型式:SF021-**C(U) 型式:SF022-**C(V) 型式:SF023-**C(W) 型式:SF024-**C(X)

*印刷の関係上、実物とは色が多少異なります。

警告ラベル

銘板

銘板
見積もり方法