

ミスミ

## EXTTYPE2 30V UL規格



UL AWM VW-1 c-UL 30V より線 細線化 導体 ツストベア 耐油

在庫品

ココが特長

### ULAWM規格の可動信号ケーブル

●特に外径の細さに優れております。

注意

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)  
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

3 日目出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ストーク A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本  
 ※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS



Order 注文例

型番 - AWGサイズ - 芯数・対数 - 長さ  
 EXTTYPE2 - 26 - 1P - 10

※AWG26以外の商品はツイストベア(対燃り)ではございません。  
 ※「:」(半角括弧)、「I」: イチ、「I」: アイ、「O」: ゼロ、「O」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。



1本単位 1巻単位

型番	AWGサイズ	芯数・対数 <sup>※1</sup> 1P=2芯	全長もしくは指定長(m)	¥通常単価		通常出荷日	¥指定長単価					通常出荷日		
				100m(巻)×3本〜			99~50m		49~20m		19~10m		9~1m	
				ストーク <sup>※1</sup>	メートル単価 <sup>※2</sup>		ストーク <sup>※1</sup>	メートル単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup>	メートル単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup>		メートル単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup>
EXTTYPE2	26 対より	1P	1 100 (指定1m 単位)	199	-	都度見積	199	226	270	276	321	在庫品		
		2P		344	-		344	389	506	516	600	在庫品		
		3P		425	-		425	481	626	639	742	在庫品		
		4P		690	-		690	779	1,016	1,036	1,205	3日目		
		5P		948	-		948	1,067	1,393	1,422	1,654	3日目		
		6P		1,060	-		1,060	1,192	1,560	1,590	1,850	3日目		
		7P		1,202	-		1,202	1,355	1,769	1,804	2,100	3日目		
		8P		1,299	-		1,299	1,462	1,912	1,949	2,269	3日目		
		10P		1,504	-		1,504	1,696	2,215	2,260	2,630	在庫品		
		12P		1,770	-		1,770	1,995	2,603	2,655	3,088	在庫品		
	15P	2,414	-	2,414	2,721	3,554	3,625	4,217	在庫品					
	20P	3,141	-	3,141	3,538	4,624	4,716	5,487	3日目					
	25P	4,051	-	4,051	4,562	5,960	6,077	7,070	3日目					
	24 芯より	2	212	-	212	243	300	306	357	在庫品				
		3	295	-	295	342	422	431	502	在庫品				
		4	382	-	382	437	543	552	644	在庫品				
		6	553	-	553	637	786	801	932	在庫品				
		8	745	-	745	861	1,066	1,087	1,264	在庫品				
		10	1,030	-	1,030	1,198	1,479	1,510	1,755	在庫品				
		12	1,131	-	1,131	1,312	1,617	1,649	1,919	在庫品				
16		1,371	-	1,371	1,592	1,966	2,005	2,331	在庫品					
20		1,773	-	1,773	2,061	2,542	2,594	3,016	在庫品					
30		2,836	-	2,836	3,295	4,066	4,147	4,824	3日目					
22 芯より	40	5,094	-	5,094	5,771	7,124	7,267	8,452	3日目					
	2	255	-	255	291	361	368	428	在庫品					
	3	352	-	352	405	499	508	592	在庫品					
	4	445	-	445	511	633	646	751	在庫品					
	6	676	-	676	788	971	991	1,151	在庫品					
	8	1,305	-	1,305	1,427	1,762	1,796	2,091	在庫品					
	10	1,414	-	1,414	1,553	1,916	1,955	2,274	在庫品					
	12	1,336	-	1,336	1,555	1,920	1,959	2,277	在庫品					
	16	1,707	-	1,707	1,991	2,457	2,505	2,914	在庫品					
	20	2,390	-	2,390	2,625	3,244	3,309	3,849	在庫品					
20 芯より	30	3,997	-	3,997	4,388	5,418	5,526	6,427	3日目					
	40	5,820	-	5,820	6,595	8,141	8,304	9,660	3日目					
	2	282	-	282	322	397	405	471	3日目					
	3	401	-	401	454	557	569	662	3日目					
	4	482	-	482	543	678	691	805	3日目					
	6	714	-	714	810	996	1,016	1,183	3日目					
	8	1,077	-	1,077	1,221	1,506	1,535	1,787	3日目					
	10	1,360	-	1,360	1,539	1,899	1,937	2,252	在庫品					
	12	1,475	-	1,475	1,669	2,058	2,098	2,442	3日目					
	16	1,821	-	1,821	2,059	2,544	2,596	3,018	在庫品					
20	2,366	-	2,366	2,680	3,310	3,377	3,927	在庫品						
30	3,456	-	3,456	3,916	4,839	4,936	5,743	3日目						
40	6,183	-	6,183	7,002	8,644	8,816	10,256	3日目						

注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。  
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。  
 ※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
 ※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。  
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。  
 単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]  
 ※3 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

ケーブルコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

カタログの頁方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて/ULリストドケーブルのご案内

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

材質特性

サンプル提供サービス