

ミスミ

3.5インチHDD用リムーバブルケース



在庫品

ココが特長 RAID構築時やメンテナンス用に3.5インチHDDを簡単交換
 ●冷却FAN1基、熱伝導パッド、アルミ筐体による高い冷却性(アルミ筐体)



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認ください。 **1台単位**

型番	インターフェース	材質	本体色	¥通常単価
PCRF-SA3-RC1LG-R	SATA	アルミニウム	グレー	8,500
PCRF-SA3-TR1LG-R			黒	5,380
PCRF-SA3-RC1BK-R			黒	8,500
PCRF-SA3-TR1BK-R			黒	5,380

■SATA

型番	PCRF-SA3-RC1LG-R	PCRF-SA3-RC1BK-R	PCRF-SA3-TR1LG-R	PCRF-SA3-TR1BK-R
セット内容	内部トレイ&外部フレーム (フレーム式)		内部トレイのみ(交換用)	
インターフェイス	SATA			
コネクタ	外部フレーム SATA信号コネクタ7pin×5 SATA電源コネクタ15pin×5		-	
対応ドライブ	SATA信号/電源一体型コネクタ ※3.3V電源は供給できません 3.5インチ SATA HDD ※2.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA SSD ※2.5インチSATA HDD/SATAは、 PCRF-SA3-35TRA-LG-R(PCRF-SA3-RC1LG-R付属内部トレイ)及び、 PCRF-SA3-35TRA-BK-R(PCRF-SA3-RC1LG-R付属内部トレイ)使用時に限ります。			
適合ドライブベイ	5インチベイ			
冷却ファン	1個(背面)		-	
動作環境	温度: 0~55℃、湿度: 20~80%RH(結露なきこと)			
消費電流	DC5V/30mA、DC12V/100mA			
材質	アルミ、プラスチック(ABS樹脂)			
重量・外形寸法(mm)	710g 146(W)×214(D)×42(H)		400g 115(W)×196(D)×36(H)	

HDD (3.5インチ)

HDD (2.5インチ)

SSD (2.5インチ)

SSD (mSATA)

オプション

付属品

①	ハードディスク固定用ネジ	4本	③	ロックキー	2個
②	ケース固定用ネジ	4本	④	コネクタガード	1個



ミスミ

2.5インチHDD用リムーバブルケース



在庫品

RoHS

ココが特長 RAID構築時やメンテナンス用に2.5インチHDDを簡単交換



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認ください。 **1台単位**



型番	インターフェース	材質	仕様	¥通常単価
PCRF-SA25-RC1BK-R	SATA	アルミ&ABS	内部トレイ&外部フレーム	4,800
PCRF-SA25-TR1BK-R			内部トレイのみ	2,400

■SATA

型番	PCRF-SA25-RC1BK-R	PCRF-SA25-TR1BK-R
セット内容	内部トレイ&外部フレーム (フレーム式)	内部トレイのみ (交換用)
インターフェイス	SATA	
コネクタ	外部フレーム SATAシグナルコネクタ 7ピン SATA電源コネクタ 15ピン	-
対応ドライブ	SATAシグナル/電源一体型コネクタ ※3.3V電源は供給できません 2.5インチハードディスク/SSD ※厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません。	
適合ドライブベイ	3.5インチベイ	
動作環境	温度: 5~35℃、湿度: 20~80%(結露なきこと)	
消費電流	+5V(PC内部電源より供給)	
材質	アルミ、プラスチック(ABS樹脂)	
重量・外形寸法(mm)	300g 102(W)×147(L)×25.5(H)mm	85g 78(W)×121(L)×19(H)mm