

库存品
隔天发货

绝缘压着端子用 (0.5~1.25mm² · 经济型)



特长 经济型绝缘压着端子专用压着工具

- 经济实用，性价比高。
- 适用电线尺寸为0.5~1.25mm²。



注意

- 该产品是模具分离型工具，不提供校正服务。
- 压着寿命大致为5000次。
- 该产品无法修理，敬请谅解。



Order
订货范例

| |
|----------------------|
| 型号 |
| MTR-TOOL-NY67 |



Delivery
交货期

发货日期

| | |
|------|--------|
| 1~5把 | 次日(当日) |
| 6把~ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

| | |
|--------|---------|
| 1~9把 | 标准单价 |
| 10~19把 | 10% off |
| 20把~ | 15% off |

连接器
端子台

继电器终端

块状端子台

压着端子

测试用端子

1把起接受订购!

| 型号 | 全长 (mm) | 重量 (g) |
|----------------------|---------|--------|
| MTR-TOOL-NY67 | 204 | 420 |

绝缘压着端子用 (0.3~2mm²)

HIGH
QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货



特长 高品质绝缘压着端子专用压着工具

- 日本原装进口，品质保证。
- 适用电线尺寸为0.3~2mm²。



注意

- 该产品是模具分离型工具，不提供校正服务。
- 压着寿命大致为5000次。
- 该产品无法修理，敬请谅解。

制造商: NICHIFU



Order
订货范例

| |
|--------------|
| 型号 |
| NH-32 |



Delivery
交货期

发货日期

| | |
|------|--------|
| 1~5把 | 次日(当日) |
| 6把~ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

| | |
|--------|---------|
| 1~9把 | 标准单价 |
| 10~19把 | 10% off |
| 20把~ | 15% off |

1把起接受订购!

| 型号 | 全长 (mm) | 重量 (g) |
|--------------|---------|--------|
| NH-32 | 265 | 490 |



Example
使用范例

