

线槽剪

Order
订货范例

型号

MYT-1

特长

线槽和平面塑料条专用的切断工具

- 适用于切断宽度在65mm以下的线槽。
- 防火等级UL94V-2，不易老化。
- 刀口采用不锈钢材质，具有稳定、不易磨损和不易生锈的优点。



注意

- 本产品刀口非常锋利，使用时请注意安全。
- 适用线槽产品请见▶1436页。
- 如果出现剪切困难或者刀垫磨损深度超过2mm的情况下，请更换刀片和刀垫。

Delivery
交货期

发货日期

1~10把 次日(当日)

11把~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4把 标准单价

5~9把 6% off

10把~ 11% off

规格表

1把起接受订购!

型号	长度	重量
MYT-1	215mm	320g

Example
使用范例

线槽剪(侧孔用)

Order
订货范例

型号

MWDCS-B

特长

线槽侧孔用的切断工具

- 高度65mm以下可一次切断，65mm以上需分多次切断。
- 用于侧孔间隔板的切断。

Delivery
交货期

发货日期

1~5把 第5天

6把~ 另定

Discount
折扣

折扣表

1~4把 标准单价

5~9把 6% off

10把~ 11% off

规格表

1把起接受订购!

型号	适用类型	一次切断高度
MWDCS-B	线槽侧孔	65mm以下

Example
使用范例