

## 直通型插头

RoHS



MNS-TSP-16-4-P



MNS-TSM-16-4-P



MNS-TSC-16-4-P

2D CAD  
可从网页下载

## 特长

## 直通型螺纹连接插头

- 通过螺纹方式与插座连接。
- 外壳材质为锌合金，坚固耐用。
- 按出线方式可分为电缆护套、金属管和塑料管3种。
- 直通型产品，可与中继型或面板安装型组合。



注意

- 直通插头的插针与插孔不能相互组合。
- 芯数排列请参考：▶795页。
- 尺寸图中 $\phi d$ 为参考值，非保证值。选择电缆时，以实际产品尺寸为准。

制造商: WEIPU

Order  
订货范例

类型	外壳规格	芯数	端头形状
MNS-TSC	16	2	P

↓

型号
MNS-TSC-16-2-P

## 规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 ▶795页	端头形状
MNS-TSC 组合对象 MNS-ZJC(▶798页) 或 MNS-ZPS(▶799页)	16	2	P (插针)  S (插孔)
		3	
		4	
		5	
		7	
	20	2	
		3	
		4	
		5	
		7	
24	10		
	12		
	19		
	7		
	12		
MNS-TSP 组合对象 MNS-ZJP(▶798页) 或 MNS-ZPS(▶799页)	28	16	
		17	
		20	
		24	
		24	
		26	

## 尺寸图

(单位: mm)

插头型号	图形	外壳尺寸				
直通型电缆护套插头 (MNS-TSC)		16	20	24	28	
		$\phi D$	21	25.6	30	33.8
		L	42	49	52	55
		$\phi d$	3~6	3~6	3~6	3~7
直通型金属管插头 (MNS-TSM) * 金属保护管请参考▶1406页		16	20	24	28	
		$\phi D$	21	25.6	30	33.8
		L	48	55	58	61
		管规	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
直通型塑料管插头 (MNS-TSP) * 塑料管接头请参考▶1402页 * 塑料保护管请参考▶1398页		16	20	24	28	
		$\phi D$	21	25.6	30	33.8
		L	63	75	60	63
		接头规格*2	PG7	PG11	PG11	PG16
		管规	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"

\*1 塑料软管接头需要另外购买。

\*2 PG规格为德国DIN螺纹标准。