

弯角型插头

RoHS

MWS-TAK-16-5-P



MWS-TAC-16-5-P

MWS-TAP-16-5-P

20 CAD
可从网页下载

制造商: WEIPU

特长

- 弯角型产品, 可与中继型或面板安装型组合。
- 防水等级, 从IP55~IP66不等。
- 外壳材质为锌铝合金, 坚固耐用。
- 通过螺纹方式与插座连接。
- 按出线方式可分电缆护套、塑料管和金属螺母3种。



- 弯角插头的插针与插孔不能组合。
- 芯数排列请参考: [827页](#)。
- 尺寸图中 ϕd 为参考值, 非保证值。选择电缆时, 以实际产品尺寸为准。

IP55 IP65 IP66 焊接 镀金



发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off



类型	外壳规格	芯数	端头形状
MWS-TAC	16	2	P
↓			
型号			
MWS-TAC-16-2-P			

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 827页	端头形状
MWS-TAC 组合对象 MWS-ZJC (830页) 或 MNS-ZPS (831页)	16	2	P (插针) S (插孔)
		3	
		4	
		5	
		7	
		9	
	20	2	
		3	
		4	
		5	
		7	
		9	
24	12		
	10		
	12		
	19		
	7		
	12		
28	16		
	17		
	20		
	24		
	24		
	26		

尺寸图

(单位: mm)

插头型号	图形	外壳尺寸	16	20	24	28
弯角型电缆护套插头 MWS-TAC (IP65)		H	60	80	80	93
		L	45.5	53	56.3	70
		ϕd	7-8	8-10.5	8-10.5	10-14
弯角型金属螺母插头 MWS-TAK (IP66)		H	43.2	50.3	54	56.7
		L	47.5	55	58.3	72
		ϕd	5-6.5	8-10.5	8-10.5	10.5-12.5
弯角型塑料管插头 MWS-TAP (IP55) * 塑料管接头请参考 1402页 * 塑料保护管请参考 1398页		外壳尺寸	16	20	24	28
		H	58	78	78	91
		L	46.5	54	57.3	71
		接头规格*2	PG7	PG11	PG11	PG16
		管规	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"

防水等级表

型号	名称	防水等级
MWS-TAC	弯角型电缆护套插头	IP65
MWS-TAK	弯角型金属螺母插头	IP66
MWS-TAP	弯角型塑料管插头	IP55

*1 塑料软管接头需要另外购买。
*2 PG规格为德国DIN螺纹标准。

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器