

中继型插座

RoHS



制造商: WEIPU

2D CAD
可从网页下载

注意

特长

中继型螺纹连接插座

- 中继型产品, 可与直通型或弯角型组合。
 - 防水等级, 从IP55~IP66不等。
 - 外壳材质为锌合金, 坚固耐用。
 - 通过螺纹方式与插头连接。
 - 按出线方式可分电缆护套、塑料管和金属螺母3种。
- 中继插座的插针与插孔不能组合。
 - 芯数排列请参考: [▶827页](#)。
 - 尺寸图中 ϕd 为参考值, 非保证值。选择电缆时, 以实际产品尺寸为准。

IP55

IP65

IP66

焊接

镀金

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

Order
订货范例

类型	外壳规格	芯数	端头形状
MWS-ZJC	16	2	P
↓			
型号			
MWS-ZJC-16-2-P			

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 ▶827页	端头形状
MWS-ZJC 组合对象 MWS-TSC(▶828页) 或 MWS-TAC(▶829页)	16	2	P (插针) S (插孔)
		3	
		4	
		5	
		7	
9			
MWS-ZJK 组合对象 MWS-TSK(▶828页) 或 MWS-TAK(▶829页)	20	2	
		3	
		4	
		5	
		7	
MWS-ZJP 组合对象 MWS-TSP(▶828页) 或 MWS-TAP(▶829页)	28	7	
		12	
		16	
		17	
		20	
24			
26			

尺寸图

(单位: mm)

插座型号	图形	外壳尺寸				
中继型电缆护套插座 MWS-ZJC (IP65)		16	20	24	28	
		D	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
		L	73	85.7	92	101
		ϕd	7-8	8-10.5	8-10.5	10-14
中继型金属螺母插座 MWS-ZJK (IP66)		16	20	24	28	
		D	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
		L	53.6	61	67.6	68.2
		ϕd	5-6.5	8-10.5	8-10.5	10.5-12.5
中继型塑料管插座 MWS-ZJP (IP55)		16	20	24	28	
		D	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
		L	80	90	97	104
		接头规格*3	PG7	PG11	PG11	PG16
		管径	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"

*1 防尘帽需要另外购买。

*2 塑料软管接头需要另外购买。

*3 PG规格为德国DIN螺纹标准。

防水等级表

型号	名称	防水等级
MWS-ZJC	中继型电缆护套插头	IP65
MWS-ZJK	中继型金属螺母插头	IP66
MWS-ZJP	中继型塑料管插头	IP55