

面板安装型插座



制造商: WEIPU



Order 订货范例

类型	外壳规格	芯数	端头形状
PSCW-PR	13	2	P



注意

- 面板安装插座的插针和插孔不能互相组合。
- 芯数排列请参考 850页。

型号
PSCW-PR-13-2-P

IP67

焊接

镀金



Delivery 交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 850页	端头形状	适合电线范围 (mm ²)	适合电线直径范围 (mm)	接线方式
PSCW-PR 组合对象 PSCW-TS(851页)	13	2	P (插针) S (插孔)	≤2	4~6.5	焊接
		3				
		4				
		5				
		6				
	17	2		≤2	6~10	
		3				
		4				
		5				
		7				
	21	2		≤4.17	7~12	
		3				
		4				
		5				
		7				
		9	≤2			
		12	≤0.758			

尺寸图

(单位: mm)

外壳规格	安装最大 面板厚度T	螺纹规格 M	L ₁	L ₂	D	开孔 φ d ₁	L ₃
13	3.5	M13	10	23	19.5	13	12.3
17	3.5	M17	12.2	27	25	17	16
21	3	M21	13.3	27	29	21	20.2

