

直通型插头

RoHS

MWB-TSC-20-2-P



MWB-TSK-20-2-P

MWB-TSP-20-2-P

2D CAD
可从网页下载

注意

制造商: WEIPU

IP55

IP65

IP66

焊接

镀金

Delivery
交货期

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个 标准单价

20~49个 10% off

50个~ 15% off

特长

直通型防水卡扣连接插头

- 防水性能请参考防水等级表。
- 外壳材质为锌铝合金，坚固耐用。
- 通过卡扣方式与插座连接。
- 按出线方式分电缆护套、塑料管和金属螺母3种。
- 直通型产品，可与中继型或面板安装型组合。

- 外壳尺寸为28，芯数为4的直通型连接器的绝缘体为陶瓷材质，能抗高温。
- 直通型的插针与插孔不能组合。
- 芯数排列请参考: [▶865页](#)。
- 尺寸图中 ϕd 为参考值，非保证值。选择电缆时，以实际产品尺寸为准。

Order
订货范例

类型	外壳规格	芯数	端头形状
MWB-TSC	16	2	P
↓			
型号			
MWB-TSC-16-2-P			

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 ▶865页	端头形状
MWB-TSC 组合对象 MWB-ZJC(▶868页) 或 MWB-ZPS(▶869页)	16	2	P (插针) S (插孔)
		3	
		4	
		5	
		7	
		9	
	20	2	
		3	
		4	
		5	
		7	
		9	
24	4		
	10		
	12		
	19		
	3		
	4		
28	7		
	12		
	16		
	17		
	20		
	24		
26			

尺寸图

(单位: mm)

插头型号	图形	外壳尺寸	16	20	24	28
直通型 卡扣电缆护套插头 MWB-TSC (IP65)		ϕD	25	29.5	34	38.5
		L	72.3	86.9	92.5	100.6
		ϕd	7-8	8-10.5	8-10.5	10-14
直通型 卡扣金属螺母插头 MWB-TSK (IP66)		ϕD	25	29.5	34	38.5
		L	52.6	61.3	67.3	67.4
		ϕd	5-6.5	8-10.5	8-10.5	10.5-12.5
直通型 卡扣塑料管插头 MWB-TSP (IP55) *塑料管接头 ▶1402页 *塑料保护管请参考 ▶1398页		ϕD	25	29.5	34	38.5
		L	76.7	90.1	94.6	101.7
		接头规格*2	PG7	PG11	PG11	PG16
		管规	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"

*1 塑料软管接头需要另外购买。
 *2 PG规格为德国DIN螺纹标准。

防水等级表

型号	名称	防水等级
MWB-TSC	直通型卡扣电缆护套插头	IP65
MWB-TSK	直通型卡扣金属螺母插头	IP66
MWB-TSP	直通型卡扣塑料管插头	IP55