

弯角型插头



制造商: WEIPU



类型	外壳规格	芯数	端头形状
MWB-TAC	16	2	P



型号

MWB-TAC-16-2-P

特长

弯角型防水卡扣连接插头

- 防水性能请参考防水等级表。
- 外壳材质为锌合金，坚固耐用。
- 通过卡扣方式与插座连接。
- 按出线方式分电缆护套、塑料管和金属螺母3种。
- 弯角型产品，可与中继型或面板安装型组合。



注意

- 外壳尺寸为28，芯数为4芯的弯角型连接器的绝缘体为陶瓷材质，能抗高温。
- 弯角型的插针与插孔不能组合。
- 芯数排列请参考: [865页](#)。
- 尺寸图中 $\phi d$ 为参考值，非保证值。选择电缆时，以实际产品尺寸为准。

IP55 IP65 IP66 焊接 镀金



发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 <a href="#">865页</a>	端头形状
<b>MWB-TAC</b> 组合对象 MWB-ZJC( <a href="#">868页</a> ) 或 MWB-ZPS( <a href="#">869页</a> )	16	2	P (插针)  S (插孔)
		3	
		4	
		5	
		7	
		9	
	20	2	
		3	
		4	
		5	
		7	
		9	
24	4		
	10		
	12		
	19		
	3		
	4		
28	7		
	12		
	16		
	17		
	20		
	24		
26			
<b>MWB-TAK</b> 组合对象 MWB-ZJK( <a href="#">868页</a> ) 或 MWB-ZPS( <a href="#">869页</a> )	20	2	
		3	
		4	
		5	
		7	
		9	
	24	4	
		10	
		12	
		19	
		3	
		4	
28	7		
	12		
	16		
	17		
	20		
	24		
26			
<b>MWB-TAP</b> 组合对象 MWB-ZJP( <a href="#">868页</a> ) 或 MWB-ZPS( <a href="#">869页</a> )	20	2	
		3	
		4	
		5	
		7	
		9	
	24	4	
		10	
		12	
		19	
		3	
		4	
28	7		
	12		
	16		
	17		
	20		
	24		
26			

尺寸图

(单位: mm)

插头型号	图形	外壳尺寸				
弯角型卡扣电缆护套插头 <b>MWB-TAC</b> (IP65)		16	20	24	28	
		H	60	80	80	93
		L	45.5	53	56.3	70
		$\phi d$	7-8	8-10.5	8-10.5	10-14
弯角型卡扣金属螺母插头 <b>MWB-TAK</b> (IP66)		16	20	24	28	
		H	43.2	50.3	54	56.7
		L	47.5	55	58.3	72
		$\phi d$	5-6.5	8-10.5	8-10.5	10.5-12.5
弯角型卡扣塑料管插头 <b>MWB-TAP</b> (IP55) * 塑料保护管接头请参考 <a href="#">1402页</a> * 塑料保护管请参考 <a href="#">1398页</a>		16	20	24	28	
		H	58	78	78	91
		L	46.5	54	57.3	71
		接头规格*2	PG7	PG11	PG11	PG16
		管规	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"

防水等级表

型号	名称	防水等级
MWB-TAC	弯角型卡扣电缆护套插头	IP65
MWB-TAK	弯角型卡扣金属螺母插头	IP66
MWB-TAP	弯角型卡扣塑料管插头	IP55

\*1 塑料软管接头需要另外购买。  
\*2 PG规格为德国DIN螺纹标准。

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器