

精密ヤスリ



型番	形状	呼び寸法 L	¥単価 1~2本 目の粗さ(目) (選択)									幅	厚さ
			000	00	0	1	2	3	4	5	6		
LP1163	平 幅広	150	2,350	2,350	2,480	2,590	2,680	2,850	3,120	3,930	5,120	19	4
		200	3,230	3,230	3,430	3,580	3,700	3,930	4,320	—	7,060	22	4.8
		250	4,450	4,530	4,770	5,000	5,190	5,470	5,940	—	—	26	6.3
		300	5,990	6,220	6,500	6,780	7,060	7,480	—	—	—	30	7.8
LP1132	平 幅狭	150	—	2,620	2,760	2,890	2,980	3,170	3,480	—	5,700	13	4.5
		200	—	3,610	3,820	4,000	4,130	4,370	4,820	—	7,890	15	4.5
		250	—	4,960	5,250	5,490	5,670	—	6,630	—	—	18	5.3
		300	—	6,920	7,200	—	7,950	—	—	—	—	20	6.3
LP1660	丸	150	—	2,000	2,100	2,620	2,700	2,870	3,150	—	5,160	6	—
		150	—	—	8,580	—	9,280	—	10,820	—	—	10	4.4
LP1730	種子型	150	4,550	4,550	4,800	5,030	5,240	5,530	6,060	7,630	9,940	15	4.7
		200	6,270	6,270	6,630	6,950	7,170	7,620	8,380	—	—	21	6.3
LP1960	燕尾	88	—	—	5,610	—	6,080	—	7,090	8,920	11,590	10	2.9
		100	—	—	5,610	—	6,080	—	7,090	—	—	12	3.6
		150	—	6,260	6,630	6,930	7,150	7,620	8,350	—	13,670	15	5
		200	—	8,890	9,360	9,750	10,600	10,990	—	—	—	21	6.3

Order 注文例 LP1163 - 250 - 2
型番 呼び寸法(L) 目の粗さ(目)

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1~2 3~4 5~9 10~19 20~ お見積り
値引率 価格表 2% 4% 6%

■目の粗さの選択目安 (＃0粗←＃6細)
 #000 : 国産メーカーヤスリの粗目
 #00 : 国産メーカーヤスリの中目
 #0, 1 : 国産メーカーヤスリの細目
 #2, 3 : 国産メーカーヤスリの油目
 #4, 5 : 国産メーカーヤスリの＃6
 #6 : 国産メーカーヤスリでは同等品が無く、＃4, 5より更に細目

EJが特長!
 ●スイスのパローベ社のヤスリは、時計や精密機器の製作にも使用されています。
 ●ヤスリ特有のネジレが少ないことから定評があり、技能オリンピックでも使用されているヤスリです。

クロコダイルハンドル



EJが特長!
 ●クロコダイルハンドルは回しながらねじ込むことにより、ヤスリにねじが切れるため、保持力が増しスリップしません。

型番	全長 L	適応ヤスリ呼び寸法										¥単価 1本			
		LXN-F LXN-H	LXN-C	LXN-S	LBNKP-F LBNKP-H	LBNKP-C	LBNKP-S	LP1163	LP1132	LP1660	LP1560 LP1730 LP1960				
AL210	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
AL310	94	—	150	150 200	—	150	150	—	—	—	—	150	—	—	100
AL410	105	150	200 250	250	150	200	200	150	150 200	—	—	150	—	—	150
AL510	105	200 250	300	300	200	250	250	200	250	—	—	200	—	—	200
AL610	121	300	—	350	250 300	—	300	250	300	—	—	—	—	—	780
AL710	131	350	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—	—	—	800

Order 注文例 AL410
型番

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1 2~4 5~9 10~19 20~ お見積り
値引率 価格表 3% 5% 10%

精密ニードルヤスリ(丸柄)



型番	形状	全長 L	目の粗さ(目) (選択)	刃長 ℓ	幅	厚さ	バック入数	¥単価 1~4バック		
								#0, #2	#4	#6
LAP2401	平	140	0 2 4 6	73	4.8	1.1	12	10,100	11,320	14,130
		160	0 2 4 6	85	5.4	1.2		11,130	12,440	15,530
		180	0 2 4 6	97	6.0	1.3		12,820	14,410	17,870
		200	0 2 4	110	6.5	1.3		14,410	16,090	—
LAP2402	半丸	140	0 2 4 6	73	5.1	1.5		13,380	14,880	18,720
		160	0 2 4 6	85	5.6	1.7		14,600	16,380	20,490
		180	0 2 4	97	5.9	2.0		16,750	18,810	—
		200	0 2 4	110	6.3	2.0		18,900	21,340	—
LAP2403	燕尾	140	0 2 4	73	4.4	1.8		13,380	14,880	—
		160	0 2 4	85	5.1	2.0		14,600	16,380	—
		180	0 2 4	97	5.8	2.2		16,750	18,810	—
		200	0 2 4	110	6.0	2.4		18,900	21,340	—
LAP2405	刀刃	140	0 2 4	73	5.0	1.4	13,100	14,500	—	
		160	0 2 4	85	5.4	1.5	14,320	15,910	—	
		180	0 2 4	97	6.0	1.7	16,560	18,340	—	
		200	0 2 4	110	6.4	1.8	18,530	20,770	—	
LAP2406	先細	140	0 2 4	73	4.8	1.1	11,510	12,820	—	
		160	0 2 4	85	5.4	1.2	12,630	14,040	—	
		180	0 2 4	97	6.0	1.2	14,410	16,190	—	
		200	0 2 4	110	6.5	1.4	16,380	18,340	—	
LAP2407	三角	140	0 2 4 6	73	3.5×3.5	—	11,510	12,820	16,090	
		160	0 2 4 6	85	3.8×3.8	—	12,630	14,040	17,690	
		180	0 2 4	97	4.2×4.2	—	14,410	16,190	—	
		200	0 2 4	110	4.4×4.4	—	16,380	18,250	—	
LAP2408	角	140	0 2 4	73	2.2×2.2	—	11,510	12,820	—	
		160	0 2 4	85	2.4×2.4	—	12,630	14,040	—	
		180	0 2 4	97	2.6×2.6	—	14,410	16,190	—	
		200	0 2 4	110	2.8×2.8	—	16,380	18,340	—	
LAP2409	楕円	140	0 2 4	73	3.5	2.4	13,380	14,880	—	
		160	0 2 4	85	3.9	2.5	14,600	16,380	—	
		180	0 2	97	4.2	2.8	16,750	—	—	
		200	0 2 4	110	4.4	2.9	18,900	21,340	—	
LAP2410	丸	140	0 2 4 6	73	φ2.8	—	10,100	11,320	14,130	
		160	0 2 4 6	85	φ2.9	—	11,130	12,440	15,530	
		180	0 2 4	97	φ3.2	—	12,820	14,410	—	
		200	0 2 4	110	φ3.5	—	14,410	16,090	—	
LAP2411	ササバ	140	0 2 4	73	4.7	1.7	11,510	12,820	—	
		160	0 2 4	85	5.1	1.8	12,630	14,040	—	
		180	0 2 4	97	5.4	2.0	14,410	16,190	—	
		200	0 2 4	110	5.8	2.2	16,380	18,340	—	
LAP2415	先細・コバ丸	140	0 2 4	73	4.8	1.2	12,910	14,500	—	
		160	0 2 4	85	5.4	1.3	14,130	15,910	—	
		180	0 2	97	5.9	1.4	16,380	—	—	
		200	0 2	110	6.5	1.5	18,430	—	—	
LAP2416	平・コバ丸	140	0 2 4	73	4.8	1.2	12,910	14,500	—	
		160	0 2 4	85	5.4	1.3	14,130	15,910	—	
		180	0 2	97	6.0	1.4	16,380	—	—	
		200	0 2	110	6.5	1.5	18,430	—	—	
LA2492	12種セット	140	0 2 4	73	—	—	12,550	13,990	—	
160		0 2 4	85	—	—	13,960	15,460	—		
180		0 2	97	—	—	15,930	—	—		
200		0 2	110	—	—	15,930	—	—		

●LA2492、LA2493は専用プラスチックケース付。LA2484、LA2485は専用ビニールケース付。

■目の粗さの選択目安 (＃0粗←＃6細)
 #0 : 中目~細目 #2 : 細目~油目
 #4 : 精密目 #6 : 超精密目

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)
 数量 1~4 5~9 10~19 20~29 30~
 値引率 価格表 2% 4% 6%
 ●数量スライドの値引き率を変更しました。お見積り

Order 注文例 LAP2401 - 160 - 6
型番 全長(L) 目の粗さ(目)

Delivery 出荷日 3 日目発送

- DIA-CBN砥石
- 平面研削砥石
- ドレッサー砥石
- 切断砥石
- オフセット・フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- 軸付砥石
- DIA-CBNバー
- 超硬バー
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- ハンドブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨剤/ペースト
- グラインダー用研磨剤
- その他研削・研磨用品