

KTC(京都機械工具)

インパクトレンチ用ソケット(差込角12.7mm)

〔特長〕

●AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です



1 日日出荷
12.7

1個単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
BP4-08P	8	33	65	795
BP4-09P	9	33.5		795
BP4-10P	10	34	68	795
BP4-11P	11	34.5	72	795
BP4-12P	12	35	77	795
BP4-13P	13	36	81	795
BP4-14P	14	36.5	83	795
BP4-15P	15	37.5	89	795
BP4-16P	16		103	795
BP4-17P	17	39	110	795
BP4-19P	19	40	123	883
BP4-21P	21	41	135	946
BP4-22P	22	42	173	946
BP4-23P	23	43	178	977
BP4-24P	24	43.5	186	1,056
BP4-26P	26		193	1,166
BP4-27P	27	45	212	1,441
BP4-28P	28	46	233	1,632
BP4-29P	29	46.5	243	1,702
BP4-30P	30	47	246	1,789
BP4-32P	32	48	261	1,955

TONE(旧前田金属工業)

ヘキサゴンソケット(強力タイプ)

差込角9.5mmの手工具、インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット



9.5

1個単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
3KH-03	3	48	25	597
3KH-04	4		30	597
3KH-05	5		30	597
3KH-06	6	45	45	597
3KH-08	8		53	677
3KH-10	10	55	70	677
3KH-12	12	60	105	704

TONE(旧前田金属工業)

充電式電動ドリル用ソケットアダプター

電動ドリルでソケット類を使えるようにするためのアダプターです。各種ボルト・ナットの着脱にご使用ください

〔仕様〕

●軸寸法(mm) : 6.35



1個単位

型番	差込角 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
2BSA-08	6.35	46	15	432
2BSA-12	9.5	50	23	620
2BSA-16	12.7	55	40	720

TONE(旧前田金属工業)

差込角 (mm)

インパクト用ヘキサゴンソケット

インパクトレンチ用ソケットです



1 日日出荷
12.7

1個単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長(L寸法) (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日	
4AH-05	5	60	80	944	在庫品	
4AH-06	6			944	在庫品	
4AH-08	8			944	在庫品	
4AH-10	10			105	976	在庫品
4AH-12	12			110	976	在庫品
4AH-14	14			145	1,050	在庫品
4AH-17	17			200	1,080	在庫品
4AH-19	19			180	1,350	在庫品
4AH-22	22			225	1,560	3日目

ミスミ C-VALUE

インパクト用ソケットアダプター

コスト重視の方にお勧めの商品です

〔仕様〕
●インパクト用
●材質 : Cr-Mo



1 日日出荷
12.7

1個単位

型番	差込角 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
AADPT-3-8-1-2	凹 : 12.7, 凸 : 9.5	38	75	1,009
AADPT-3-4-1-2	凹 : 12.7, 凸 : 19	48	180	1,180

ミスミ C-VALUE

インパクト用ユニバーサルボールジョイント

斜め方向での作業に適しています

〔仕様〕
●インパクト用
●全長(mm) : 65
●材質 : Cr-Mo
●重量(g) : 180



1 日日出荷
12.7

1個単位

型番	¥通常単価
AYJT-1-2	2,700

ミスミ C-VALUE

インパクト用ヘキサゴンソケット

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧めの商品です

〔仕様〕
●インパクト用
●材質 : Cr-Mo



1 日日出荷
12.7

1個単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
AHEXSKT-5	5	78	84	728
AHEXSKT-6	6		90	728
AHEXSKT-8	8		98	728
AHEXSKT-10	10		110	753
AHEXSKT-12	12		128	753
AHEXSKT-14	14		144	760
AHEXSKT-17	17		178	760

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。