



規格
拡大

アルミ標準ボックス W80×H70mm 単品




ココが
特長

作業性抜群の回転開閉式アルミボックス

- 底面4点固定穴はアルミフレーム取付に対応
 - ゴム足・スイッチ取付穴図は [▶1166ページ](#)参照
 - スイッチ単品は [▶1100ページ](#)参照
 - 組立配線加工品は [▶1177ページ](#)参照
- ※実際のスイッチ取付穴形状は [▶1166ページ](#)のとおりです



Order
注文例



Delivery
納期

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

ケーブルセット

出荷日

1~5個	2日
6個~	都度見積

非在庫品



型式		スイッチ取付穴		長さ(L) mm	パラ チャージ 1~2個	底面4点固定穴なし		底面4点固定穴あり		素材	表面処理	側板	重量 約g
底面4点 固定穴なし	底面4点 固定穴あり	穴数	φ			基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価				
AXL001	AXLH001	—	—	85	+¥150 /個	¥710	¥640	¥730	¥670	アルミ 押出材 A6063S-T5 板厚 1.6mm	白 アルマイト つや消し	ABS樹脂 φ21 ノックアウト 穴加工付 グレー	177
AXL002	—	—	—	145		¥800	¥720	—	—				263
AXL003	—	—	—	195		¥920	¥830	—	—				335
AXL121	AXLH121	1	φ22	85		¥810	¥730	¥830	¥750				175
AXL131	AXLH131	1	φ30	85		¥810	¥730	¥830	¥750				174
AXL222	AXLH222	2	φ22	145		¥960	¥860	¥980	¥880				259
AXL232	AXLH232	2	φ30	145	¥960	¥860	¥980	¥880	257				
AXL323	AXLH323	3	φ22	195	¥1,110	¥1,000	¥1,130	¥1,020	329				
AXL333	AXLH333	3	φ30	195	¥1,110	¥1,000	¥1,130	¥1,020	326				

■部 1~2個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 AXL001 を2個ご注文の場合 (基準単価710円+パラチャージ150円)×2個=1,720円 パラチャージに関しては [▶0101ページ](#)

※ケーブルセットの箱単価は発注数に関係なく基準単価となります。

＜ケーブルセット＞


有料オプション品	記号	ケーブル長	基準単価	
			基本単価	ケーブル単価
ケーブル2芯、ケーブルグランドOA-W-1606	CB1	0.5~15 (m)	¥340	¥100
ケーブル4芯、ケーブルグランドOA-W-1606	CB2		¥370	¥150
ケーブル8芯、ケーブルグランドOA-W-1609	CB3		¥390	¥200
ケーブル12芯、ケーブルグランドOA-W-1611	CB4		¥460	¥250

※ケーブルVCFTF-0.5 [▶04119ページ](#)、ケーブルグランド [▶06121ページ](#)

有料オプション品	記号	価格
ゴム足(10個入)	F	¥250
銘板(EMERGENCY STOP)取付φ16	DA1	¥250
銘板(非常停止)取付φ16	DB1	¥250
銘板(EMERGENCY STOP)取付φ22	DA2	¥250
銘板(非常停止)取付φ22	DB2	¥250
銘板(EMERGENCY STOP)取付φ30	DA3	¥250
銘板(非常停止)取付φ30	DB3	¥250

*銘板の仕様は [▶01175ページ](#)

外形図



アルミ標準ボックス W80×H70mm 非常停止スイッチセット




ココが
特長

ボックスと非常停止スイッチのセット型式

- 照光・非照光、接点構成を選べます。
 - 組立・配線はされておりません。
- 組立配線加工品は [▶01177ページ](#)参照
- ※写真の銘板は有料オプション品です



Order
注文例



Delivery
納期

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品



セット型式		セットスイッチ仕様				底面4点固定穴なし		底面4点固定穴あり	
底面4点固定穴なし AXL121使用	底面4点固定穴あり AXLH121使用	照光	非常停止	接点	掲載頁	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価
LEL01	LHEL01	○	1b	1	ELS2401	¥3,242 ¥3,490 ¥3,490 ¥2,102	¥3,040 ¥3,276 ¥3,276 ¥1,957	¥3,262 ¥3,510 ¥3,510 ¥2,122	¥3,060 ¥3,296 ¥3,296 ¥1,977
LEL02	LHEL02	○	2b	1	ELS2402				
LEL11	LHEL11	○	1a1b	1	ELS2411				
LEB01	LHEB01	—	1b	1	EBB2401				
LEB02	LHEB02	—	2b	1	EBB2402	¥2,374 ¥2,374	¥2,216 ¥2,216	¥2,394 ¥2,394	¥2,236 ¥2,236
LEB11	LHEB11	—	1a1b	1	EBB2411				

有料オプション品	記号	価格
ゴム足(10個入)	F	¥250
銘板(EMERGENCY STOP)取付φ22	DA2	¥250
銘板(非常停止)取付φ22	DB2	¥250

*銘板の仕様は [▶01175ページ](#)

関連商品

[▶01175ページ](#)



スイッチボックス配線接続品

[▶01184ページ](#)



スイッチボックス配線接続品

スイッチ
スイッチボックス
表示灯・フザー

FAスイッチ
ボックス
(箱単体)

スイッチ

FAスイッチ
ボックス
(箱単体)

FAスイッチ
ボックス組立
配線加工品