


ミスミ

UTP

CAT5e (汎用)



**ココが特長** **RJ45スタンダードプラグ**  
●CAT5eタイプで一番安価なタイプ。

※組立方法は**2029ページ**をご参照ください。

在庫品

RoHS

1パック単位 10個入

1パック単位 100個入

1パック単位 500個入

仕様

|        |         |                    |
|--------|---------|--------------------|
| カテゴリ   | CAT5e   |                    |
| 適合ケーブル | 導体      | 両用(より線/単線)どちらでも使用可 |
|        | AWG     | 24~26              |
|        | UL      | 94V-0              |
| コネクタ   | ハウジング材質 | ポリカーボネート           |
|        | コンタクト材質 | 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ  |
| 重量(g)  | 2       |                    |

| 型番                | バック入数 | タイプ | ¥通常単価  |        |
|-------------------|-------|-----|--------|--------|
|                   |       |     | 1~4バック | 5~9バック |
| NW060-R88-T50-C5E | 10    | 汎用  | 405    | 341    |
|                   | 100   |     | 2,800  | 2,650  |
|                   | 500   |     | 14,000 | 12,000 |

|  |           |                   |       |
|--|-----------|-------------------|-------|
|  | Order 注文例 | 型番                | バック入数 |
|  |           | NW060-R88-T50-C5E | 10    |

CAT5e (簡単加工)



**ココが特長** **作業性の良い汎用CAT5eプラグ**  
●導線を貫通後カットできるため作業性が高いタイプ。

※組立方法は**2029ページ**をご参照ください。

在庫品

RoHS

1パック単位 50個入

1パック単位 250個入

仕様

|        |         |                    |
|--------|---------|--------------------|
| カテゴリ   | CAT5e   |                    |
| 適合ケーブル | 導体      | 両用(より線/単線)どちらでも使用可 |
|        | AWG     | 24~26              |
|        | UL      | 94V-0              |
| コネクタ   | ハウジング材質 | ポリカーボネート           |
|        | コンタクト材質 | 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ  |
| 重量(g)  | 2       |                    |

| 型番           | バック入数 | タイプ  | ¥通常単価  |        |
|--------------|-------|------|--------|--------|
|              |       |      | 1~4バック | 5~9バック |
| NW060-EZRJ45 | 50    | 簡単加工 | 5,980  | 5,500  |
|              | 250   |      | 28,500 | 27,000 |

|  |           |              |       |
|--|-----------|--------------|-------|
|  | Order 注文例 | 型番           | バック入数 |
|  |           | NW060-EZRJ45 | 50    |

サンワサプライ

RJ-45コネクタ(単線用)



**ココが特長** **ロードバーを使用しない加工のしやすいRJ-45単線用コネクタ**

- 自作用RJ-45コネクタです。
- <対応伝送帯域>  
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- ・外観および仕様は予告なく変更となる可能性がございます。
- ・ミスミブランド以外の他社商品の為、カタログ有効期間中に販売終息となる可能性がございます。



在庫品

RoHS

1パック単位 10個入

1パック単位 100個入



| 型番            | バック入数 | ¥通常単価 | 通常出荷日 |
|---------------|-------|-------|-------|
| ADT-RJ45-10L  | 10    | 454   | 在庫品   |
| ADT-RJ45-100L | 100   | 2,670 |       |

サンワサプライ

RJ-45コネクタ(単線用) ロードバー付き



**ココが特長** **自作用RJ-45単線用コネクタ(単線用)**

- 自作用RJ-45コネクタです。
- <対応伝送帯域>  
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
- ・外観および仕様は予告なく変更となる可能性がございます。
- ・ミスミブランド以外の他社商品の為、カタログ有効期間中に販売終息となる可能性がございます。



在庫品

**3** 日日出荷

RoHS

1パック単位 10個入

1パック単位 50個入

1パック単位 100個入



| 型番            | バック入数 | ¥通常単価 | 通常出荷日 |
|---------------|-------|-------|-------|
| ADT-RJ45-10S  | 10    | 647   | 在庫品   |
| ADT-RJ45-50S  | 50    | 2,600 |       |
| ADT-RJ45-100S | 100   | 5,070 |       |

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。