



ハンダ付けタイプ / マシンコンタクト

RoHS

ハンダ 金メッキ ネジロック EMI対策 信号用 PLC RS422 盤間接続 2D CAD



メス(ソケット)
17JE-13250-02-D1-A

オス(ピン)
17JE-23250-02-D1

ココが特長

耐久性に優れたコンタクトを採用したEMI対策品

●耐久性に優れたマシンコンタクト(削り出し)を採用しているため、こじりや繰り返しの抜き差しに性能を発揮します。ピン(オス)側シェルにはメス側と確実な接触を行うビート加工(突起)を設けてあります。

基本仕様

定格電流	定格電圧	耐電圧(1分間)	線線(DC500V)	接触抵抗	使用温度
5A	AC300V	AC1000V	1000MQ以上	10mΩ以下(DC1A)	-55℃~+85℃

適応電線サイズ: AWG#20以下または0.5mm²以下(単線)、AWG#22以下または0.3mm²以下(より線)



- ・コネクタにはフードや固定用金具は付属しておりません。別途ご購入ください。(P.3029、P.3036ページ)等
- ・結合はオスとメスの組み合わせで行ってください。
- ・他メーカーのDsubシリーズとも結合はできませんが、メーカーによって寸法や特性が若干異なる場合があります。ご使用前には十分確認を行ってください。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品



Order
注文例

型式



17JE-23090-02-D1

外形図

◆オス(ピン)タイプ

◆メス(ソケット)タイプ


(単位: mm)



芯数	コンタクト形状	型式	A	B	C	D	E	F	G	重量(g)
9	オス	17JE-23090-02-D1	30.70	24.99	16.80	1.37	10.98	8.00	19.50	5.5
	メス	17JE-13090-02-D1-A	30.70	24.99	16.30	1.37	10.98	-	19.50	7.7
15	オス	17JE-23150-02-D1	39.00	33.32	25.12	1.37	19.20	12.00	27.75	11.2
	メス	17JE-13150-02-D1-A	39.00	33.32	24.64	1.37	19.20	-	27.75	15.4
25	オス	17JE-23250-02-D1	52.90	47.04	38.84	1.38	33.12	20.00	41.50	6.6
	メス	17JE-13250-02-D1-A	52.90	47.04	38.35	1.38	33.12	-	41.50	9.3
37	オス	17JE-23370-02-D1	69.20	63.50	55.30	1.38	49.68	20.00	57.95	14.1
	メス	17JE-13370-02-D1-A	69.20	63.50	54.80	1.38	49.68	-	57.95	19.6

材料・仕上

項目	材料	仕上
コンタクト (マシンコンタクト)	銅合金	ニッケル下地 金メッキ
絶縁体	PBT樹脂	UL94V-0.乳白色
シェル	鋼	ニッケルメッキ



●パネルカット寸法表

芯数	I ±0.15	II ±0.2	III ±0.2
9	24.99	20.6	12.0
15	33.32	28.8	12.0
25	47.04	42.6	12.0
37	63.50	59.0	12.0



型式	芯数	タイプ	パラチャージ	基準単価	スライド単価
			1~9個	10~49個	50~99個
17JE-23090-02-D1	9	オス (ピン)	+¥200/個	¥209	¥207
17JE-23150-02-D1	15			¥292	¥290
17JE-23250-02-D1	25			¥387	¥385
17JE-23370-02-D1	37			¥558	¥556
17JE-13090-02-D1-A	9	メス (ソケット)		¥240	¥236
17JE-13150-02-D1-A	15			¥297	¥295
17JE-13250-02-D1-A	25			¥425	¥423
17JE-13370-02-D1-A	37			¥689	¥687

マシンコンタクト : 銅の棒を削り出して作ったものです。

強度に優れていて、こじりや繰り返しの抜き差しに対応することができます。



■部 1~9個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 17JE-23090-02-D1 を2個ご注文の場合
(基準単価209円+パラチャージ200円)×2個=818円

パラチャージに関しては P.0101 ページ