

wiha(ビーハ)

エルゴスター ボールポイント六角レンチ (ロングタイプ)

ロングタイプのボールポイント六角レンチ

3 日日出荷

〔特長〕

- ねじ締め、ねじ開けが30°まで傾けてできます

〔仕様〕

- 材質：クロームバナジウム鋼
- 表面処理：光沢のクロームメッキ仕上げ



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	首下長 (mm)	全長 (mm)	¥通常単価
369S15	1.5	15	91	295
369S20	2	18	101	295
369S25	2.5	20	113	334
369S30	3	23	128	350
369S40	4	29	142	451
369S50	5	33	163	483
369S60	6	38	184	537
369S80	8	44	206	795
369S100	10	50	231	1,074

トラスコ中山

ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

〔特長〕

- 首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)

1 日日出荷



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	首下長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
TTVS-15	1.5		50	0.7	473
TTVS-20	2.0	4.5	56	1.6	473
TTVS-25	2.5	5.5	63	2.8	495
TTVS-30	3.0	7.0	71	4.6	517
TTVS-40	4.0	8.0	80	9.5	538
TTVS-50	5.0	9.0	90	16	583
TTVS-60	6.0	12.0	100	26	742
TTVS-80	8.0	15.0	112	55	910
TTVS-100	10	17.5	125	95	1,311

ボンダス

ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

材質は引っ張り強度のあるプロテニウム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)

在 庫 品

4 日日出荷

〔仕様〕

- 材質：プロテニウム特殊合金



1セット単位 7~13本入

型番	対辺寸法 (インチ)	セット本数	¥通常単価	通常出荷日
BLX7	5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16	7	1,629	4日目
BLX8	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32	8	2,231	在庫品
BLX10	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 3/16, 7/32, 1/4	10	3,471	4日目
BLX12	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	12	3,415	在庫品
BLX13	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	13	4,579	在庫品

ミスミ C-VALUE

ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)

お買得

お買得なインチサイズボールポイント六角棒レンチセットです

在 庫 品

〔仕様〕

- 重量 (g) : 412



1セット単位 9本入

型番	対辺寸法×首下長×全長 (mm)			¥通常単価
BPHGW-NCH	1/16×14×71	5/64×16×77	3/32×18×84	998
	1/8×20×93	5/32×25×104	3/16×28×115	
	1/4×32×131	5/16×36×149	3/8×40×167	

ミスミ C-VALUE

ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチ)


お買得

ロングタイプのインチサイズ六角棒レンチをこの価格でご提供

在 庫 品

〔仕様〕

- 重量 (g) : 900



1セット単位 9本入

型番	対辺寸法×首下長×全長 (mm)			¥通常単価
LBPHGW-NCH	1/16×14×76	5/64×16×92	3/32×18×107	1,089
	1/8×20×123	5/32×25×139	3/16×28×155	
	1/4×32×175	5/16×36×195	3/8×40×219	

ボンダス

スタビー・ボールポイント・L-レンチセット ロング(インチ)

首下が短いため、せまい現場作業に最適です

在 庫 品

4 日日出荷

〔仕様〕

- 材質：プロテニウム特殊合金
- 表面加工：プロガード加工



1セット単位 10~13本入

型番	対辺寸法 (インチ)	セット本数	¥通常単価	通常出荷日
SBLX10	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4	10	3,967	4日目
SBLX13	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	13	6,520	在庫品

ボンダス

ボールポイント・L-レンチセット ロングメッキ (インチ)

プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工

在 庫 品

4 日日出荷

〔仕様〕

- 材質：プロテニウム特殊合金
- 表面加工：ブライトガード加工



1セット単位 10~13本入

型番	対辺寸法 (インチ)	セット本数	¥通常単価	通常出荷日
BLX10B	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4	10	5,042	4日目
BLX12B	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	12	6,364	4日目
BLX13B	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	13	7,494	在庫品

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号を7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。