

トラスコ中山

グリッププライヤー

- [特長]
●位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています
[用途]
●板金、溶接作業に
[仕様]
●頭部硬度 (HRC) : 50~55
●本体硬度 (HRC) : 35~45

在庫品
1 日目出荷



1 丁単位

型番	口開き(パイプ)最小(mm)	口開き(パイプ)最大(mm)	切断可能軟線径サイズ(mm)	最大締圧力(kN)	頭部厚(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価	通常出荷日
TGP-125	φ6	φ19	φ1.2	3	8	140	160	583	在庫品
TGP-175		φ25						7	10.6
TGP-200	φ7	φ29	φ2.3	9	10.5	210	440	874	1 日目
TGP-250		φ36						10.8	225

TONE (旧前田金属工業)

プライヤーセット(マスターグリップタイプ)

マスターグリップ採用のペンチ、ラジオペンチ、強力ニッパのセット

3 日目出荷

- [セット内容]
●ペンチ: CT-175G(190mm) P.80
●ラジオペンチ: RP-150G(162mm) P.81
●強力ニッパ: KN-150G(171mm) P.86



1 セット単位

型番	¥通常単価
PLG3	6,230

エンジニア

ネジザウルス RX

恐竜の進化を遂げた史上最強のネジザウルスRX

在庫品

- [特徴]
●M8トラスねじにも対応
[仕様]
●先端硬度 (HRC) : 60±2
●適合ネジサイズ: φ3~φ15mm (トラスねじ・ナベねじ)



1 丁単位

型番	軟鉄線切断能力(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
PZ-59	φ3.2	200	300	2,980

TONE (旧前田金属工業)

ペンチ(マスターグリップタイプ)

銅線や針金を切る・曲げる・挟むなどの作業が可能で、電気関係、板針金・金細工などに最適。刃は強力な鋼線や太い鉄線も切断可能

在庫品



1 丁単位

型番	鉄線切断能力(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
CT-150G	φ1.6	164	200	1,540
CT-175G	φ1.8	190	280	1,690
CT-200G	φ2	224	330	1,780

トラスコ中山

P型グリッププライヤー

- [特長]
●板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適
[用途]
●板金、溶接作業に
[仕様]
●頭部硬度 (HRC) : 35~40
●本体硬度 (HRC) : 35~45
●プレート部硬度 (HRC) : 35~40
●プレート幅 (mm) : 79

1 日目出荷



1 丁単位

型番	平行開き(mm)	口開き(パイプ)最大(mm)	最大締圧力(kN)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
TGPP-200	11	φ13	2.9	197	490	954

ミスミ



お買得

ペンチ

コストパフォーマンスを重視したペンチです

在庫品



■型番PCH-150の場合

¥711

1 丁単位

型番	鉄線切断能力(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
PCH-150	φ1.6	170	317	711
PCH-175	φ1.8	195	367	850
PCH-200	φ2.0	215	508	954

クニベックス

強力型ペンチ

硬線・ピアノ線を切断することができます
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64

在庫品

3 日目出荷

- [特長]
●過酷な使用に最適です
●独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています



1 丁単位

型番	鋼線切断能力(mm)	硬線切断能力(mm)	ピアノ線切断能力(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価	通常出荷日
0202-180	φ11.5	φ2.5	φ2	180	235	3,290	在庫品
0202-200	φ13	φ2.8	φ2.2	200	330	3,660	在庫品
0202-225	φ14	φ3	φ2.5	225	400	4,160	3 日目

ロブテックス

ペンチ(樹脂グリップ)

グリップ付の強力ペンチ

在庫品



1 丁単位

型番	鋼線切断能力(mm)	鉄線切断能力(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
ZP150	φ2	φ2.6	150	190	1,780
ZP175	φ2.75	φ3.2	175	260	1,930
ZP200	φ3.0	φ3.2	200	330	2,150

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。