


フットスイッチ

Webなら漏液検出機器を多数掲載!

ミスミ

フットスイッチ MFシリーズ



IP30 IP50 電安法 PSE

在庫品

RoHS

ココが特長 信頼性の高い国内製フットスイッチ



ご注意

- ・モーターは定格の5～10倍、ランプは10～15倍、ソレノイドは数倍から20倍前後等、機器によっては電源スイッチ投入時、大きな始動電流が流れる場合があります。これらの機器に接続して使用される場合、負荷の内容、回路構成等をご確認の上お選びください。
- ・定格以上の電流が流れる場合は、必ず電磁閉閉器等を用いてご使用ください。
- ・MFKS-1 (低電圧微小電流タイプ)は電安法PSEの対象外です。
- ・定格電源DCはニニマム値となります。



Order 注文例

型番
MFK-1





1個単位

型番	サイズ					踏部素材	形状	接点	動作	定格		ヒンジ	保護構造	単価						
	小さい ⇄ 大きい		汎用	大型	薄型					AC	DC 微小電流			¥通常単価		¥スライド単価				
	ミニ	小型												1～4個	5～9個	10～19個	20個～			
MFK-1	●	—	—	—	●	樹脂	角形	1c	モメンタリ	●	—	後	IP30	2,300	2,185	2,070	1,970			
MFKS-1	●	—	—	—	●			1a	オルタネイト	●	●			—	—	2,060	2,040	2,020	2,000	
MFK-1H	●	—	—	—	●			1c	モメンタリ	●	—			—	前	—	2,230	2,210	2,190	2,170
MFVA-1	—	●	—	—	●			1a	オルタネイト	●	—			—	—	—	1,940	1,920	1,900	1,880
MFL-1	—	●	—	—	—	金属	角形	1c	モメンタリ	●	—	後	IP30	1,990	1,970	1,950	1,940			
MFL-1H	—	●	—	—	—			1a	オルタネイト	●	—			—	—	—	2,520	2,500	2,470	2,450
MF-1	—	—	●	—	—			1c	モメンタリ	●	—			—	—	—	3,530	3,353	3,177	2,800
MF-1H	—	—	●	—	—			1a	オルタネイト	●	—			—	—	—	4,180	3,971	3,762	3,450
MFM-1	—	—	—	●	—	産業用半カバー付	丸形	1c	モメンタリ	●	—	前	IP50	6,260	5,947	5,634	4,970			
MFU-1B	—	●	—	—	●			—	—	—	—			—	—	—	2,020	1,919	1,818	1,650

詳細仕様

型番	定格	絶縁抵抗 DC500V	耐電圧 AC 1分間	使用周囲温度	使用周囲湿度	動作力 N	使用電線			材質	質量 g
							mm ²	芯数	L寸		
MFK-1	AC250V 6A	100 MΩ 以上	1500 V	-5～+40℃	85%RH以下	9.8	0.75	3	1.5m	PC	290
MFKS-1	AC250V 3A DC6V 5mA DC12V 2mA DC24V 1mA										
MFK-1H	AC250V 3A										
MFVA-1	AC250V 6A										
MFL-1	AC250V 3A										
MFL-1H	AC250V 3A										
MF-1	AC250V 10A										
MF-1H	AC250V 6A										
MFM-1	AC250V 10A										
MFU-1B	AC250V 6A										

電線配色




ミスミ

フットスイッチ MFシリーズ


スイッチ

外形図


MFK*-1*




MFVA-1




●取付図(底面)




MFL-1*




MF-1*



MFM-1



MFU-1B



押しボタン

非常停止・安全スイッチ

セレクトスイッチ

ロックスイッチ

トグルスイッチ

スライドスイッチ

スイッチユニット

フットスイッチ

レバースイッチ

その他スイッチ

テープスイッチ

スイッチ用ツマミ

保護/スイッチカバー

スイッチガード

スイッチ用銘板

スイッチ周辺部品