

压接工具

Order
订货范例

型号

DL-801F5

特长

高可靠性一体型压接工具

●可用于压接式同轴连接器的端头压接,也可用于电缆与同轴连接器的压接固定。



注意

- 适用工具请确认下表。
- 实际产品颜色会有不同,请以实物为准。

Delivery
交货期

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off

规格表

1个起接受订购!

型号	适用连接器型号				适用线缆	重量(g)
	BNC型	N型	SMA型	SMB型		
DL-801F5	MF70P1-NR5 ** MF70P1-NS5 ** MF70J1-NS5 ** MF70J1-AS5 ** MF70J1-FS5 **	-	MF78J1-BR5 MF78J1-NS5 MF78J1-BS5 MF78J1-FS5 MF78P1-NR5 MF78P1-NS5	MF91P1-NR5 MF91P1-NS5 MF91J1-BS5 MF91J1-NR5 MF91J1-NS5	RG-188AU 1.5D-2V	500
DL-801G	MF70J1-NS5 MF70J1-AS5 MF70J1-FS5 MF70P1-NR5 MF70P1-NS5	MF73P1-NR5 MF73P1-NS5 MF73J1-DS5 MF73J1-FS5	MF78P1-NS5 ** MF78J1-NS5 ** MF78J1-BS5 **	-	RG-58AU	500

剥线器

Order
订货范例

型号

PKTL-322

特长

刀片间隙可调整,
适用不同绝缘厚度的线材

- 三刀剥线方式,一次完成所有动作。
- 适用于RG-58/59/6线材,刀匣可更换。

Delivery
交货期

发货日期

1~10把	次日(当日)
11把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表


1~9把	标准单价
10~19把	10% off
20把~	15% off

规格表



1把起接受订购!

型号	长度(mm)	材质	重量(g)
PKTL-322	108	ABS	75

构造图



调整剥线长度:

图C
刀片位置

预设剥线长度为12mm,如<A>中所示。
若需要其它如中所示的剥线长度,
可按下述步骤调整刀片位置:

1. 使用六角扳手拉出本体上的轴以及刀片固定销(六角扳手在按压把手腹部)。
2. 使用镊子将刀片移至如图C所示的位置处。
3. 重新装上轴和刀片固定销。