

Wiring Cutters
剪切工具库存品
隔天发货

通用斜口钳



特长

专业规格剪钳，新登场

- 可剪断 $\phi 0.5$ 的钢丝(50HRC以下)，刀刃硬度78°，剪切能力佳。
- 带复位弹簧，操作方便。
- 产品经染黑处理，抗锈能力佳。
- PVC手柄，使用舒适。



注意

- 请勿使用刀刃前端剪切，并确认对象物是否在本品剪切能力范围内。
- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。

Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

1把起接受订购!

Order
订货范例


型号

PKTL-925


规格表

型号	材质	长度(mm)	可切断线径			硬度(刀口)
			铁线	铜线	钢丝	
PKTL-925	SAE6140铬钒钢	125	$\phi 0.8$	$\phi 1.6$	$\phi 0.5$	HRC78 \pm 3

尺寸图



(单位: mm)



电子斜口钳

库存品
隔天发货

特长

通过德国VDE和GS质量认证，符合IEC60900耐高压1000V安全规范

- 人体工学双色手柄设计，胶柄由耐高压、耐冻、耐燃材质制造。
- 本体采用铬钒钢打造，刀口经特殊硬化处理，可剪2.0mm硬质铁线。
- 表面采用含氟聚合物处理，防锈效果佳。



注意

- 请勿使用刀刃前端剪切，并确认对象物是否在本品剪切能力范围内。
- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。

IEC VDE

Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

1把起接受订购!

Order
订货范例


型号

PKTL-917PM

规格表

型号	剪切范围		长度(mm)	硬度	材质
	铜线	硬质铁线			
PKTL-917PM	$\phi 2.8$	$\phi 2.0$	160	HRC46 \pm 4	AIS16150

尺寸图



(单位: mm)