

Wiring Cutters  
剪切工具

## 防静电无牙极细尖嘴钳

RoHS



制造商: HOZAN

Order  
订货范例

型号

CYD-PE-37

## 规格表

型号	全长 (mm)	重量 (g)	硬度
CYD-PE-37	138	60	HRC46

1把起接受订购!




注意

## 特长 全长138mm的细钳嘴尖嘴钳

- 高品质产品请安心使用。
- 本体硬度高达HRC46。
- 无牙钳嘴手柄防静电功能。

- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。



ESD

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

库存品  
隔天发货

## 高碳钢尖嘴钳

RoHS

Order  
订货范例

型号

PKTL-906-C

## 规格表

型号	全长 (mm)	材质	剪切能力	刀口硬度
PKTL-906-C	140	AISI6140	钢丝 $\phi$ 1.2mm (HRC45°以下)	HRC62±3

1把起接受订购!




注意

## 特长 全长140mm的强力尖嘴钳

- 采用特殊铬高碳钢制造表面染黑处理。
- 尖端有细粗牙, 夹持力强。
- 可剪切钢丝  $\phi$  1.2mm (HRC45°以下)。

- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。
- 使用时请确认对象物是否在本品剪切能力范围内。

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

库存品  
隔天发货

## 黄柄铸钢强力长嘴钳

Order  
订货范例

型号

PKTL-706Y

## 规格表

型号	全长 (mm)	材质	剪切能力	刀口硬度
PKTL-706Y	160	S45C碳钢	铜线: 2.0mm	HRC48±3

1把起接受订购!




注意

## 特长 全长160mm的长嘴钳

- 特尖造型, 前牙钳口前部为齿状, 后部为平刀口状, 具有剪切功能。
- 手柄表面抛光处理。

- 不可暴露于潮湿环境中或在潮湿环境中使用。
- 使用时请确认对象物是否在本品剪切能力范围内。

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off