



Order  
订货范例

型号
<b>PKTL-SC109B-1</b>

特长



注意

采用喷砂抗氧化特尖烙铁头

- 完全依PC板及外壳零件不同瓦数需求而设计。
- 一支可抵三支使用，附电木隔热套，携带方便。
- 采用高效率陶瓷发热体20/40W瞬间加热。

- 温控按钮不可持续按30秒以上。
- 初次使用烙铁头会产生烟，长时间使用会消失，请勿担心。
- 使用时请小心灼伤手。
- 请勿用力按压烙铁，以免损坏。
- 空置30分钟以上时请切断电源。



Delivery  
交货期

发货日期

1~10把	次日(当日)
11把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

1把起接受订购!

规格表

型号	输入电压	消耗功率	温度范围	标准插头
<b>PKTL-SC109B-1</b>	AC220~240V	20/40W	400℃ ±10%	两芯直头扁插

抗氧化烙铁



Order  
订货范例

型号
<b>PKTL-S118B-1</b>

特长



注意

采用精密加热丝，寿命长

- 采用抗氧化烙铁头，不易腐蚀。
- 附电木隔热套，携带方便。

- 初次使用烙铁头会产生烟，长时间使用会消失，请勿担心。
- 使用时请小心灼伤手。
- 请勿用力按压烙铁，以免损坏。
- 空置30分钟以上时请切断电源。
- 产品由于提升性能等原因导致外形、颜色等变更将不予通知，敬请谅解。



Delivery  
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	3% off
10把~	5% off

1把起接受订购!

规格表

型号	输入电压	消耗功率	温度范围	标准插头
<b>PKTL-S118B-1</b>	AC220~240V	30W	400℃ ±10%	两芯直头扁插



Example  
使用范例

焊接方法

1. 清洁待粘接部位。
2. 首先清洁烙铁头，然后将整个烙铁头敷满焊锡。
3. 对待粘接部位(而非焊料)进行加热。
4. 将芯活性焊锡涂敷至已加热部位，而非烙铁头上，然后进行加热，直到焊料熔化并流动自如为止。

