

NAK55 6F2RG 6面ファイス2面ロータリー

FINISHED PLATES

仕上げプレート

標準タイプ・フリーサイズタイプ




精度基準
●基準面直角度 100mmに対し0.015以下
●板厚平行度 100mmに対し0.012以下
(板厚) T5~7 T8~15 T16~25 T26~50
●平面度 100mmに対し 0.05 0.03 0.015 0.012



RoHS

NAK55RP (標準タイプ) F-NAK55RP (フリーサイズタイプ)



●全周面取り C0.5~C1.0
■材質 NAK55 □硬度 37~43HRC

NAK55RP 標準タイプ ￥基準単価

Table with columns for Model, Dimensions (A, B, T), and Price. It lists various sizes and their corresponding unit prices.

追加加工価格も数量スライド適用



注文例

型式 A B T
NAK55RP 100 100 10
F-NAK55RP 175 60 15



出荷日

3 日日出荷

在庫A 翌日出荷 800円/1本

注文締切 PM 6:00迄

※P.48 3本以上で1明細行当たりー律2,160円



追加加工

型式 A B T (フリーサイズB・T寸法) (CC・AB・TK...etc.)

F-NAK55RP 175 60 15 BC58 TC14 CC0.5

フリーサイズタイプでB・T寸法を変更する場合は、上記注文例のように指定した寸法より大きく、かつ、一番近い数値を下記表から選択し、その後、BC・TCでご希望の寸法を指定してください。

Table detailing alteration options for C, A-B, T, B, and T dimensions, including code changes and specifications.



Price

価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

Table showing quantity-based pricing with columns for quantity range and price percentage.

価格計算式 (例) F-NAK55RP - 175 - 60 - 15

(A寸法) × 価格係数 = 基準単価
175 × 51 = 8,920円 (1円単位切り捨て)

F-NAK55RP フリーサイズタイプ ￥基準単価

Large table showing unit prices for F-NAK55RP free size types across various dimensions and models.

スチールプレート