

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE RADIUS END MILLS

TSCシリーズ超硬ラジラスエンドミル(焼ばめホルダ用)

●2枚刃/スタブタイプ -2 FLUTES/STUB TYPE FOR SHRINK FIT-

TSC-SH-CR-EM2B



図1





図2



材質	MG 超硬	TS	
仕様	スタブ	30°	焼ばめ 対応

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	铸铁 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○	○		
◎	○	○			○	○	○	○	○		

◎=最適 ○=適

型番 TSC-SH-CR-EM2B

1本単位

刃径 D	ラジラス R	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	把持部長 L1	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
1	0.2	1.5	35	4	30	1	2,850	2,710	2,620	2,420
2	0.2	3	35	4	28	1	2,850	2,710	2,620	2,420
3	0.3 0.5	4.5	40	4	30	1	3,100	2,950	2,850	2,640
4	0.5 1	6	40	6	28	1	3,140	2,980	2,890	2,670
6	0.5 1 2	9	45	6	28	2	3,500	3,330	3,220	2,980
8	0.5 1 2	12	55	8	33	2	4,820	4,580	4,430	4,100
10	1 2 3	15	60	10	33	2	6,260	5,950	5,760	5,320
12	1 2 3	18	60	12	28	2	7,850	7,460	7,220	6,670



Order
注文例

TSC-SH-CR-EM2B 10 - R1

型番 刃径(D) ラジラス(R)

切削条件 P.320



Delivery
出荷日

在庫品

巻末-3

◎ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- 焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計されております。
- 完全な結晶構造を有する窒化物系複合皮膜であるTSコート改良により、調質鋼・高硬度鋼に加え、炭素鋼等の生材加工においても、優れた耐久性を発揮します。

スクエア



多機能スクエア



ハイヘリカル



スクエア

ラフィング



ロングネック



追加加工

ボール



ボール

ロングネック



ラジラス



ラジラス

ロングネック



テーパ



テーパ

関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

アルミ-銅

樹脂

グラファイト

被削材

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合☎巻末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。