

ミスミ





XAC SERIES SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

XACシリーズ超硬スクエアエンドミル

● 4枚刃 / ロングタイプ -4 FLUTES / LONG TYPE-

XAC-PEM4L



材質



仕様



一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC						
○	◎				○	○	○		○		

◎=最適 ○=適 △=可

1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
XAC-PEM4L	3	12	50	6	1	1,640	1,560	1,480	1,390
	4	15	50	6	1	1,730	1,640	1,560	1,470
	5	20	60	6	1	1,790	1,700	1,610	1,520
	6	20	60	6	2	1,990	1,890	1,790	1,690
	8	25	70	8	2	2,600	2,470	2,390	2,210
	10	30	90	10	2	3,600	3,420	3,310	3,060
	12	30	90	12	2	4,200	3,990	3,860	3,570



Order  
注文例

XAC-PEM4L 10

型番

刃径 (D)

切削条件 P.322



Delivery  
出荷日



在庫品

巻末-3

◎ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Eコが特長!

- 汎用の4枚刃エンドミルで幅広い用途に対応できます。
- 刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能です。

関連商品



不等リードエンドミル  
P.101~102



エクストラロングタイプ  
P.39~42