

NAK80 6F2RG
6面ファイン2面ロータリー
FINISHED PLATES
仕上げプレート
—標準タイプ・フリーサイズタイプ—

■精度基準


- 基準面直角度 100mmに対し0.015以下
- 板厚平行度 100mmに対し0.012以下
- 平面度 (板厚) T5~7 T8~15 T16~25 T26~50
100mmに対し 0.05 0.03 0.015 0.012

上下面：ロータリー研磨

追加加工価格も数量スライド適用 P.49



RoHS



■NAK80RP 標準タイプ ¥基準単価

型式	A	B	T	5	6	8	10	13	15	20	25	30	35	40	50
20	20	20	20	2,610	2,610	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	3,070	3,070	3,160	3,430
	40	20	20	2,610	2,610	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	3,070	3,160	3,160	3,430
	60	20	20	2,630	2,630	2,600	2,600	2,600	2,600	2,650	2,790	3,430	3,440	3,590	3,750
	80	20	20	2,710	2,710	2,670	2,790	2,790	2,830	2,850	2,990	3,630	3,720	3,890	4,280
	100	20	20	2,730	2,730	2,720	2,790	2,870	2,870	2,920	3,050	3,710	3,850	4,000	4,430
	125	20	20	4,400	4,400	4,320	4,450	4,450	4,450	4,760	4,760	5,090	5,160	5,350	5,720
	150	20	20	4,480	4,480	4,350	4,450	4,450	4,610	4,770	4,810	5,190	5,330	5,610	6,150
	180	20	20	5,350	5,280	5,150	5,290	5,430	5,430	5,600	5,880	6,710	6,810	7,160	7,830
	200	20	20	5,840	5,710	5,590	5,720	5,850	5,850	6,130	6,410	7,240	6,950	7,230	8,110
	40	40	40	2,630	2,630	2,600	2,600	2,610	2,610	2,650	2,690	3,280	3,430	3,430	3,560
	60	40	40	2,650	2,650	2,600	2,730	2,730	2,790	2,930	2,950	3,690	3,840	4,000	4,290
	80	40	40	2,870	2,870	2,790	2,920	2,920	2,970	3,130	3,270	4,030	4,250	4,440	5,010
	100	40	40	2,950	2,950	2,870	2,920	3,000	3,040	3,200	3,480	4,240	4,530	4,680	5,120
	125	40	40	4,360	4,360	4,360	4,360	4,640	4,760	4,830	5,120	5,790	5,880	6,030	6,690
	150	40	40	4,480	4,480	4,360	4,460	4,680	4,830	4,920	5,210	5,870	6,150	6,570	7,250
180	40	40	5,570	5,570	5,440	5,560	5,710	5,750	6,170	6,610	7,550	7,760	8,120	9,090	
200	40	40	5,890	5,890	5,850	6,130	6,280	6,280	6,710	7,150	8,250	8,040	8,480	9,490	
250	40	40	-	-	-	8,010	8,290	8,480	8,830	9,250	10,800	10,880	10,960	11,810	
300	40	40	-	-	-	8,690	8,970	9,040	9,600	10,310	11,890	12,310	12,950	13,370	
60	60	60	3,010	2,970	2,890	2,920	3,030	3,110	3,250	3,520	4,410	4,690	4,840	5,480	
80	60	60	3,160	3,160	3,150	3,120	3,240	3,360	3,640	3,910	4,880	5,200	5,480	6,190	
100	60	60	3,350	3,310	3,280	3,280	3,440	3,570	3,960	4,230	5,280	5,690	6,110	6,850	
125	60	60	4,920	4,840	4,720	4,710	4,920	5,110	5,590	5,990	6,810	7,290	7,750	8,710	
150	60	60	4,990	4,960	4,880	4,960	5,200	5,390	5,920	6,450	7,330	7,880	8,410	9,560	
180	60	60	6,230	6,230	6,080	6,030	6,290	6,550	7,200	7,790	9,030	9,680	10,270	11,610	
200	60	60	6,370	6,370	6,230	6,230	6,560	6,830	7,600	8,270	9,520	10,320	10,970	12,510	
250	60	60	-	-	-	8,090	8,520	8,890	9,680	10,570	12,270	13,170	14,080	15,850	
300	60	60	-	-	-	8,800	9,310	9,720	10,750	11,770	13,730	14,640	15,680	17,850	
80	80	80	3,630	3,510	3,440	3,150	3,360	3,520	3,910	4,390	5,590	6,030	6,480	7,650	
100	80	80	3,750	3,640	3,560	3,410	3,570	3,790	4,310	4,730	6,030	6,490	7,070	8,250	
125	80	80	5,290	5,160	5,030	4,950	5,200	5,430	6,190	6,840	7,790	8,440	9,170	10,550	
150	80	80	5,640	5,490	5,440	5,330	5,650	5,950	6,840	7,440	8,720	9,440	10,310	11,890	
180	80	80	6,850	6,680	6,570	6,750	7,150	7,510	8,530	9,470	10,930	11,910	12,890	14,830	
200	80	80	7,200	7,010	6,960	7,350	7,850	8,240	9,410	10,590	12,110	13,320	14,370	16,640	
250	80	80	-	-	-	9,690	10,270	10,830	12,280	13,680	15,890	17,360	18,590	21,490	
300	80	80	-	-	-	10,840	11,600	12,350	14,080	15,720	18,320	19,870	21,520	25,010	
100	100	100	4,050	3,930	3,840	3,920	4,210	4,480	5,000	5,520	6,920	7,450	8,120	9,440	
125	100	100	5,830	5,650	5,470	5,610	5,960	6,290	7,010	7,690	9,830	9,510	10,310	11,870	
150	100	100	6,290	6,110	5,910	6,040	6,440	6,760	7,680	8,450	9,750	10,550	11,480	13,280	
180	100	100	7,720	7,490	7,330	7,390	7,830	8,250	9,280	10,270	11,880	12,890	13,880	16,030	
200	100	100	8,170	7,950	7,710	7,870	8,390	8,810	9,990	11,170	12,850	14,030	15,080	17,550	
250	100	100	-	-	-	10,110	10,790	11,370	12,800	14,120	16,480	17,890	19,190	22,190	
300	100	100	-	-	-	11,160	11,960	12,670	14,350	16,010	18,650	20,210	21,880	25,390	
125	125	125	-	-	-	6,410	6,830	7,250	8,190	9,110	10,440	11,370	12,290	14,360	
150	125	125	-	-	-	7,250	7,750	8,240	9,470	10,680	12,170	13,370	14,490	17,050	
180	125	125	-	-	-	8,720	9,330	9,950	11,320	12,670	14,650	16,050	17,350	20,270	
200	125	125	-	-	-	9,390	10,110	10,810	12,400	13,840	16,090	17,680	19,120	22,410	
250	125	125	-	-	-	11,310	12,110	12,920	14,680	16,360	19,080	20,770	22,480	26,150	
300	125	125	-	-	-	12,650	13,600	14,530	16,630	18,460	21,710	23,710	25,770	30,120	
150	150	150	-	-	-	7,630	8,210	8,710	10,030	11,330	12,930	14,250	15,450	18,210	
180	150	150	-	-	-	9,210	9,870	10,520	12,030	13,480	15,610	17,120	18,530	21,710	
200	150	150	-	-	-	9,890	10,710	11,440	13,150	14,690	17,090	18,790	20,360	23,890	
250	150	150	-	-	-	12,410	13,430	14,310	16,390	18,450	21,490	23,450	25,520	29,840	
300	150	150	-	-	-	14,040	15,230	16,290	18,750	21,070	24,510	26,960	29,410	34,520	
180	180	180	-	-	-	10,190	10,970	11,750	13,550	15,320	17,720	19,450	21,160	24,890	
200	180	180	-	-	-	11,750	12,720	13,730	15,920	18,120	21,030	23,090	25,290	29,870	
250	180	180	-	-	-	14,960	16,190	17,430	20,090	22,670	26,390	29,050	31,730	34,090	
300	180	180	-	-	-	15,950	17,280	18,640	21,560	24,410	28,390	31,330	34,250	40,360	
200	200	200	-	-	-	11,870	12,930	13,890	16,110	18,320	21,280	23,360	25,590	30,230	
250	200	200	-	-	-	15,120	16,430	17,600	20,320	22,920	26,680	29,390	32,110	37,770	
300	200	200	-	-	-	17,120	18,680	20,080	23,310	26,520	30,810	34,040	37,250	43,970	
250	250	250	-	-	-	17,710	19,330	20,790	24,150	27,510	31,970	35,330	38,710	45,730	
300	250	250	-	-	-	20,230	22,150	23,870	27,990	31,970	37,120	41,110	45,090	53,450	
300	300	300	-	-	-	23,410	25,730	27,770	32,550	37,310	43,310	48,170	52,950	62,910	

Order 注文例: 型式 A-B-T NAK80RP-100-100-10 F-NAK80RP-175-60-15

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

在庫 ストック A 翌日出荷 800円/1本

注文締切 PM 6:00迄 P.48

3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Alterations 追加加工

型式 A-B-T (フリーサイズB・T寸法) (CC・AB・TK...etc.)

F-NAK80RP-175-60-15 BC58-TC14-CC0.5

フリーサイズタイプでB・T寸法を変更する場合は、上記注文例のように指定したい寸法より大きく、かつ、一番近い数値を下記表から選択し、その後、BC・TCでご希望の寸法を指定してください。

Alterations	標準・フリーサイズに適用			フリーサイズのみ適用	
	C寸法変更	A・B寸法公差変更	T寸法公差変更	B寸法変更	T寸法変更
Code	CC	AB	TK	BC	TC
Spec.	全周の面取り寸法を変更します。 CC0.5 (C1)	A・B寸法の公差を変更します。 Code A・B公差 AB1 ±0.2(規格公差) AB2 ±0.3 AB3 ±0.1 AB4 -0.2 AB5 -0.3	T寸法の公差を変更します。 Code T公差 TK1 ±0.2 TK2 ±0.3 TK3 ±0.2 TK4 ±0.1(規格公差) TK5 0-0.2	幅(B寸法)変更 20≦BC≦299 指定1mm単位	板厚(T寸法)変更 5≦TC<Tmax. 指定1mm単位 T≦8 ... A≦200, B(BC)≦100 B(BC)寸法により、追加工料金が設定されています。
¥/1Code	0	0	0	BC20~BC61~BC81~BC101~BC201~BC(BC)20~BC(BC)61~BC(BC)81~BC(BC)101~BC(BC)201	400 500 600 800 1,000 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~9
値引率	基本単価	5%
	10~19	10%
	20~	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

価格計算式 (例) F-NAK80RP-175-60-15
(A寸法) × 価格係数 = 基準単価
175 × 52 = 9,100円
(1円単位切り捨て)