


ミスミ

SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

超硬スクエアエンドミル

●2枚刃 / 刃長3D (レギュラー) タイプ -2 FLUTES / REGULAR TYPE-

SEC-EM2R (アタリ付) 追加加工対応品
SEC-PEM2R (ピンカド) P.171



P.369

材質	MG 超硬	仕様	レギュラー 30° 再研磨
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC
○	○	○	○

図1





図2



○=最適 ○=適

型番 SEC-EM2R (アタリ付) / SEC-PEM2R (ピンカド)

1本単位

刃径 D	刃長 l	全長 L	シャン径 d	図	●在庫品 □製作品	¥通常単価 1~4本
0.2	0.6	40	3	1	●	3,530
0.4	1.2	40	3	1	●	3,060
0.5	1.5	40	3	1	●	1,490
0.8	2.4	40	3	1	●	1,490
1	3	45	4	1	●	1,300
1.2	3.6	45	4	1	●	1,300
1.5	4.5	45	4	1	●	1,300
1.8	5.4	45	4	1	●	1,300
1.91 ~ 1.99	6	45	4	1	□ [アタリ付のみ]	2,550
2	6	45	4	1	●	1,300
2.25 ~ 2.49	7.5	45	4	1	□ [アタリ付のみ]	3,860
2.5	7.5	45	4	1	●	1,300
2.81 ~ 2.99	9	45	6	1	□ [アタリ付のみ]	2,230
3	9	45	6	1	●	1,370
3.01 ~ 3.49	10.5	45	6	1	□ [アタリ付のみ]	4,590

刃径 D	刃長 l	全長 L	シャン径 d	図	●在庫品 □製作品	¥通常単価 1~4本
3.5	10.5	45	6	1	●	3,080
3.51 ~ 3.99	12	50	6	1	□ [アタリ付のみ]	2,960
4	12	50	6	1	●	1,780
4.51 ~ 4.99	15	55	6	1	□ [アタリ付のみ]	3,240
5	15	55	6	1	●	1,960
5.51 ~ 5.99	18	60	6	1	□ [アタリ付のみ]	3,120
6	18	60	6	2	●	2,040
7.01 ~ 7.99	24	70	8	1	□ [アタリ付のみ]	3,900
8	24	70	8	2	●	2,760
9.01 ~ 9.99	30	80	10	1	□ [アタリ付のみ]	4,760
10	30	80	10	2	●	3,470
11.01 ~ 11.99	36	85	12	1	□ [アタリ付のみ]	6,310
12	36	85	12	2	●	4,790

●製作品の刃径は0.01mm単位指定

切削条件 P.320



Order 注文例

●在庫品 SEC-EM2R 10
型番 刃径 (D)

□製作品 SEC-EM2R 7.99

□製作品

型番 刃径 (D)

3 日目出荷

ストーク A 800円/1本 巻末-5

●同一サイズ3本以上は一律2,160円



Delivery 出荷日

●在庫品 数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

●ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	5%	8%	15%	お見積り


□製作品 数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	8%	お見積り

EBが特長!

- 汎用の2枚刃エンドミルで幅広い用途に対応できます。
- 加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。

首逃し追加加工 SN / SNR



- SN……標準首逃し
- SNR……切れ刃端R加工

SEC-EM2R (アタリ付) / SEC-PEM2R (ピンカド)

刃径 D	首下長 l ₁ 1mm単位指定		刃長 l 1mm単位指定		¥/1コード	
	SN	SNR	SN	SNR	SN	SNR
6	23~42	18	5~18	500	3,500	
8	29~46	24	5~24	500	3,500	
10	35~50	30	5~30	500	3,500	
12	41~55	36	5~36	790	3,790	

- 対象型番の本体価格に追加単価が加算されます。
- 上記追加加工に数量スライド価格はございません。

1本単位

SN-SEC-EM2R 6-30-18

追加加工型番 型番 刃径 (D) 首下長 (l₁) 刃長 (l)

SNR-SEC-EM2R 6-30-18

追加加工型番 型番 刃径 (D) 首下長 (l₁) 刃長 (l)

出荷日 3 日目出荷 ※ストーク不可

併用メニュー P.171

- 首逃し追加加工は在庫品サイズにのみ適用です。
- 製作品サイズの首逃しはP.171をご覧ください。

スクエア



多機能スクエア



ハイヘリカル



スクエア ラフィング



ロングネック



追加加工

ボール



ボール ロングネック



ラジアス



ラジアス ロングネック



テーパ



テーパ

関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

アルミ鋼

樹脂

グラファイト

被削材