


ミスミ

SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

アルミ加工用超硬スクエアエンドミル

●2枚刃／エキストラロングタイプ -2 FLUTES／EXTRA LONG TYPE-

SEC-ALHEM2EXL



材質				
仕様				

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC		◎		○	○	○

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
SEC-ALHEM2EXL	3	15	60	6	1	3,320	3,150	3,050	2,820
	4	20	60	6	1	3,480	3,310	3,200	2,960
	5	25	60	6	1	3,680	3,500	3,390	3,130
	6	30	65	6	2	4,320	4,100	3,970	3,670
	8	40	90	8	2	5,800	5,510	5,340	4,930
	10	50	110	10	2	8,200	7,790	7,540	6,970
	12	60	130	12	2	9,920	9,420	9,130	8,430



Order 注文例

SEC-ALHEM2EXL 10

型番

刃径 (D)

切削条件



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

●ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Eが特長!

- シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
- 刃径の5倍長となるエキストラロング刃長を採用しており、アルミの立ち壁加工に最適です。


ミスミVONA eカタログ 加工現場の継続的改善に役立つ技術情報が満載!

ミスミ ものづくりQ&A
検索

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド (ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スクエア



多機能スクエア



スクエア

