



ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILLS

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル

●2枚刃 / 刃長1.5D (スタブ) タイプ -2 FLUTES / STUB TYPE-

TSC-CR-EM2B



材質	MG 超硬	TS													
仕様	スタブ	30°	再研磨												
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂					
	~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	○	○	○	○	○	○					

◎=最適 ○=適

型番 TSC-CR-EM2B

1本単位

刃径 D	ラジアス R	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	図	●在庫品 □製作品	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
1	0.1 0.2	1.5	40	4	1	●	2,850	2,710	2,620	2,420
1.5	0.2	2.25	40	4	1	●	3,040	2,890	2,800	2,580
2	0.1 0.2 0.3	3	40	4	1	●	2,850	2,710	2,620	2,420
3	0.3 0.5	4.5	45	6	1	●	3,100	2,950	2,850	2,640
3.5	0.1~0.7	5.25	40	6	1	□	4,710	4,640	4,600	4,510
4	0.5 0.8	6	45	6	1	●	3,140	2,980	2,890	2,670
4.5	0.1~1.0	6.75	45	6	1	□	4,770	4,700	4,660	4,560
5	0.1~1.2	7.5	45	6	1	●	5,790	5,670	5,600	5,430
5.5	0.5	8.25	45	6	1	□	4,270	4,060	3,930	3,630
6	0.1~1.5	9	45	6	1	□	4,660	4,580	4,540	4,430
6	0.1~1.7	9	45	6	1	□	5,670	5,540	5,470	5,290
6	0.5 1 1.5 2	9	45	6	2	●	3,500	3,330	3,220	2,980
6	0.1~1.9	9	45	6	2	□	4,660	4,580	4,530	4,420
8	0.5 1 1.5 2	12	60	8	2	●	4,820	4,580	4,430	4,100
8	0.1~3.0	12	60	8	2	□	5,520	5,400	5,330	5,170
10	0.5 0.7 1 2 3	15	70	10	2	●	6,260	5,950	5,760	5,320
10	0.1~2.9	15	70	10	2	□	6,050	5,910	5,820	5,620
12	0.5 0.7 1 2 3	18	75	12	2	●	7,850	7,460	7,220	6,670
12	0.1~2.9	18	75	12	2	□	7,780	7,590	7,470	7,200
16	0.1~3.0	24	100	16	2	□	15,310	14,780	14,460	13,720
20	0.1~3.0	30	100	20	2	□	23,740	22,850	22,310	21,060

① 製作品の刃長 (l) と全長 (L) は D×0.5 程度 (最大約 5mm) 短くなります。
② 製作品は 10 日発送の TS コーティング品になります。

切削条件 P.320

Order 注文例 ●在庫品 **TSC-CR-EM2B 10-R1**
□製作品 型番 刃径 (D) ラジアス (R)

3日目納期品 (ノンコート) P.284


Delivery 出荷日 ●在庫品 ●巻末-3
①ご希望により PPM 6 : 00迄、当日出荷受付致します。

□製作品 **10** 日日出荷 ※ストック不可

刃先が特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つ TS コーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- 汎用の 2 枚刃エンドミルに高精度ラジアスを付けた商品です。
- ラジアス刃先は欠け防止にも役立ちます。

U 首逃がし追加加工 SN / SNR



- SN ……標準首逃がし
- SNR ……切れ刃端 R加工

TSC-CR-EM2B

刃径 D	ラジアス R	首下長 l1 1mm単位指定	刃長 l		¥/1コード	
			SN	SNR 1mm単位指定	SN	SNR
6	0.5	1 1.5 2	14~27	9 5~9	500	3,500
8	0.5	1 1.5 2	17~36	12 5~12	500	3,500
10	0.5 0.7 1 2 3	20~40	15 5~15	500	3,500	
12	0.5 0.7 1 2 3	23~45	18 5~18	790	3,790	

追加加工型番 型番 刃径 (D) ラジアス (R) 首下長 (l1) 刃長 (l)
SN-TSC-CR-EM2B 6-R0.5-14-9
SNR-TSC-CR-EM2B 6-R0.5-14-9
追加加工型番 型番 刃径 (D) ラジアス (R) 首下長 (l1) 刃長 (l)

1本単位

出荷日 **3** 日日出荷

※ストック不可

- ①対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。
- ②左記追加加工に数量スライド価格はございません。
- ③首逃がし追加加工は在庫品のみ適用です。製作品サイズの首逃がしは P.170 をご覧ください。