


ミスミ

DLC COATED SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

アルミ加工用DLCコート超硬スクエアエンドミル

●4枚刃/レギュラータイプ -4 FLUTES/REGULAR TYPE-

DLC-ALHEM4R



材質									
仕様									
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC		◎		○		○

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
DLC-ALHEM4R	0.5	1.5	40	4	1	4,190	3,980	3,850	3,560
	1	2.8	40	4	1	4,190	3,980	3,850	3,560
	1.5	4.4	40	4	1	4,190	3,980	3,850	3,560
	2	7	40	4	1	3,440	3,270	3,160	2,920
	2.5	9	40	4	1	3,440	3,270	3,160	2,920
	3	11	50	6	1	4,060	3,860	3,740	3,450
	4	14	50	6	1	4,230	4,020	3,890	3,600
	5	17	55	6	1	4,580	4,350	4,210	3,890
	6	17	55	6	2	4,570	4,340	4,200	3,880
	8	22	65	8	2	5,890	5,600	5,420	5,010
	10	28	75	10	2	7,330	6,960	6,740	6,230
12	28	80	12	2	9,980	9,480	9,180	8,480	



Order 注文例

DLC-ALHEM4R 5

型番 刃径(D)


切削条件 P.348



Delivery 出荷日



在庫品




巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

目が特長!

- 耐摩耗性、耐着着性に優れたDLCコーティングによりアルミの加工に最適です。
- 4枚刃形状の採用により、側面の高速・高能率加工が可能です。

目首逃がし追加加工 SN/SNR



- SN……標準首逃がし
- SNR……切れ刃端R加工

DLC-ALHEM4R

刃径 D	首下長 ℓ ₁ 1mm単位指定	刃長 ℓ		¥/1コード	
		SNR 1mm単位指定	SN	SN	SNR
6	22~37	17	5~17	500	3,500
8	27~41	22	5~22	500	3,500
10	33~45	28	5~28	500	3,500
12	33~50	28	5~28	790	3,790

1本単位



SN-DLC-ALHEM4R 6-30-17

追加加工型番 型番 刃径(D)首下長(ℓ₁)刃長(ℓ)

SNR-DLC-ALHEM4R 6-30-17

追加加工型番 型番 刃径(D)首下長(ℓ₁)刃長(ℓ)



出荷日 3 日自出荷

⊗ ストック不可

- Ⓢ対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- Ⓢ上記追加加工に数量スライド価格はございません。

スクエア



多機能スクエア



スクエア



ハイヘリカル



ラフィング



ロングネック



追加加工

ボール



ボール



ロングネック



ラジアス



ロングネック



テーパ



関連備品

一般鋼

高硬度鋼

被削材

SUS-チタン

アルミ鋼

樹脂

グラファイト