


ミスミ

ハイス鋼センタードリル

●レギュラー／新JIS A形 -NEW JIS A FORM-

CTDA



材質	一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
	○	○							

○=適

型番 CTDA


1本単位

直径 D	シャンク径 d	全長 L	刃長 l	¥通常単価
1	4	35	1.3~1.6	460
1.5	5	40	2.0~2.4	350
2	6	45	2.5~2.9	400
2.5	8	50	3.1~3.6	380

直径 D	シャンク径 d	全長 L	刃長 l	¥通常単価
3	8	50	3.9~4.4	480
4	10	55	5.0~5.6	910
5	12	63	6.3~6.9	1,120

●ロング／新JIS A形 -NEW JIS A FORM・LONG TYPE-

CTDAL



型番 CTDAL

1本単位

直径 D	シャンク径 d	全長 L	刃長 l	¥通常単価 30本以上お見積り		
				1~4本	5~9本	10~29本
1	4	100	1.3~1.6	2,400	2,320	2,280
1.5	5	100	2.0~2.4	1,400	1,350	1,330
2	6	100	2.5~2.9	1,600	1,550	1,520
2.5	8	100	3.1~3.6	1,900	1,840	1,800
3	8	100	3.9~4.4	1,900	1,840	1,800
4	10	100	5.0~5.6	2,460	2,380	2,330
5	12	100	6.3~6.9	3,300	3,200	3,140

Order 注文書 CTDAL 2.5 型番 直径D

Delivery 出荷日 在庫品 巻末-7

切削条件 P.572

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


ミスミ

ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ

CTDACW



直径D	公差 (k12)	シャンク径d	公差 (h7)
1~3	+0.10 0	4~6	0 -0.018
4~5	+0.12 0	8~12	0 -0.022



型番 CTDACW

1本単位

直径 D	シャンク径 d	全長 L	溝長 l	¥通常単価
1	4	35	1.3~1.6	590
1.5	5	40	2.0~2.6	530
2	6	45	2.5~3.1	610
2.5	8	50	3.1~3.8	750

直径 D	シャンク径 d	全長 L	溝長 l	¥通常単価
3	8	50	3.9~4.6	750
4	10	55	5.0~5.9	1,500
5	12	63	6.3~7.2	1,630

Order 注文書 CTDACW 2.5 型番 直径D

Delivery 出荷日 在庫品 巻末-7

切削条件 P.572

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

面取り・センターリング工具

超硬 エンドミル

ハイス エンドミル

自由指定直刃 エンドミル

専用 カッター

面取り・センターリング工具

ドリル

リーマ

タップ・ねじ穴工具

再研磨 サービス

フライス用 チップカッター

旋削工具

ツーリング

加工工具

測定工具・計測機器

放電工具

研削研磨用品

切断・溶接用品

手作業工具

電動・空圧工具

化学製品

安全保護・環境衛生用品

梱包・物流 保管用品

