

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE ROUGHING END MILLS




TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル

●ファインピッチ/レギュラータイプ - FINE PITCH / REGULAR TYPE -

TSC-RFPR

追加工対応品

☑ P.176



材質	MG 超硬	TS	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)		ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
仕様	レギュラー	20°	中・粗	再研磨							
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC					
	◎	◎	○			○	○		○		

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	刃数	図	¥通常単価 100以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
自由指定直刃 エンドミル	3	15	60	6	3	1	7,880	7,490	7,250	6,700
	4	15	60	6	3	1	7,880	7,490	7,250	6,700
	5	15	60	6	3	1	5,820	5,530	5,350	4,950
	6	15	60	6	3	2	4,540	4,310	4,180	3,860
専用カッター	8	20	75	8	4	2	5,180	4,920	4,770	4,400
	9	20	75	10	4	1	7,560	7,180	6,960	6,430
ドリル	TSC-RFPR 10	25	75	10	4	2	5,510	5,230	5,070	4,680
	11	25	75	12	4	1	8,280	7,870	7,620	7,040
	12	30	100	12	4	2	6,350	6,030	5,840	5,400
	13	30	100	12	4	3	14,850	14,110	13,660	12,620
	14	35	100	12	4	3	9,720	9,230	8,940	8,260
	16	40	110	16	4	2	10,940	10,390	10,060	9,300
	18	45	110	16	4	3	15,120	14,360	13,910	12,850
	20	45	130	20	4	2	16,070	15,270	14,780	13,660



TSC-RFPR 10  
型番 刃径(D)



在庫品 巻末-3


切削条件 P.352

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EBが特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- ファインピッチニックの採用により、加工後の面粗さも良好に仕上がります。

首逃がし追加工 SN



TSC-RFPR

刃径 D	首下長ℓ, 1mm単位指定	刃長 ℓ	¥/1コード
6	20~42	15	500
8	25~51	20	500
9	25~45	20	500
10	30~45	25	500
11	30~45	25	500
12	35~70	30	790
13	35~70	30	790
16	45~78	40	990
20	50~92	45	1,280

1本単位

SN-TSC-RFPR 6-30-15  
追加工型番 型番 刃径(D)首下長(ℓ)刃長(ℓ)

出荷日 3 日目出荷 ⊗ ストック不可

- 対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。
- 左記追加工に数量スライド価格はございません。