

ミスミ



SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

超硬スクエアエンドミル

●2枚刃 / 0.01mm指定タイプ -2 FLUTES-

SEC-EM2□ (アタリ付)

SEC-PEM2□ (ピンカド)



材質	MG 超硬											
仕様	スタブ	ショート	2.5D	3.5D	ロング	30°	P.369					
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC						
	◎	○				○	○	○		○		

◎=最適 ○=適

1本単位

型番 SEC-SH-EM2B / SEC-SH-PEM2B (刃長1Dタイプ)

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	把持部長 L1	¥通常単価 1~4本
3.01~3.49	3.5	40	6	28	3,330
3.51~3.99	4	40	6	29	2,380
4.01~4.49	4.5	40	6	30	3,400
4.51~4.99	5	40	6	31	2,490
5.01~5.49	5.5	40	6	32	3,500
5.51~5.99	6	40	6	31	2,550
7.51~7.99	8	50	8	39	3,300
9.51~9.99	10	60	10	47	3,830
11.51~11.99	12	65	12	50	4,870

型番 SEC-EM2SR / SEC-PEM2SR (刃長2.5Dタイプ) 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本
3.51~3.99	10	50	6	2,240
4.51~4.99	12.5	55	6	2,330
5.51~5.99	15	60	6	2,300
7.51~7.99	20	70	8	3,450
9.51~9.99	25	80	10	4,010
11.51~11.99	30	85	12	5,110

型番 SEC-EM2RL / SEC-PEM2RL (刃長3.5Dタイプ) 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本
3.51~3.99	14	50	6	3,140
4.51~4.99	17.5	55	6	3,400
5.51~5.99	21	60	6	3,430
7.51~7.99	28	70	8	5,480
9.51~9.99	35	80	10	6,160
11.51~11.99	42	95	12	8,760

型番 SEC-EM2L / SEC-PEM2L (刃長4Dタイプ) 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本
3.01~3.49	14	50	6	3,360
3.51~3.99	16	60	6	3,140
4.01~4.49	18	60	6	3,400
4.51~4.99	20	60	6	3,400
5.01~5.49	22	60	6	3,430
5.51~5.99	24	60	6	3,430
7.51~7.99	32	100	8	5,480
9.51~9.99	40	100	10	6,160
11.51~11.99	48	100	12	8,760



Order 注文例

SEC-PEM2SR 3.51

型番 刃径 (D)



Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストック A 800円/1本

巻末-5

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

切削条件 P.320



Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率		3%	5%	8%	
価格表					

お見積り

ミスミ VONA 切削工具

検索

WEBなら切削工具が当日・翌日出荷25万円以上

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
 ●受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。