

ミスミ

AS COATED POWDER METALLURGY HIGH SPEED STEEL CORNER RADIUS END MILLS


ASコート粉末ハイス鋼ラジラスエンドミル

●2枚刃/ショート -2 FLUTES/SHORT-

ASPM-CR-EM2S



材質	粉末 HSS	AS	
仕様	ショート	30°	再研磨



一般鋼	調質鋼	高硬度鋼			ステンレス鋼	鋳鉄	アルミ合金	銅合金	セラファイト	樹脂
~40HRC	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC				
○	◎	○				○	○	○		

◎=最適 ○=適

型番	刃径 D	ラジラス R (選択)	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
ASPM-CR-EM2S	6	0.5 1	12	60	15°	8	2,280	2,210	2,170	2,050
	8	0.5 1	14	60	15°	10	2,670	2,590	2,540	2,400
	10	0.5 1 2 3	18	70	—	10	3,000	2,910	2,850	2,700
	12	0.5 1 2 3	22	80	—	12	3,640	3,530	3,460	3,280
	16	1 2 3	30	95	—	16	5,420	5,260	5,150	4,880
	20	1 2 3	38	110	—	20	7,980	7,740	7,580	7,180
	25	2 3 5	50	120	—	25	11,010	10,680	10,460	9,910

Order 注文例 ASPM-CR-EM2S 10 - R1 1本単位 切削条件 P.543

型番 刃径(D) ラジラス(R)

Delivery 出荷日 在庫品 巻末-3


ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●2枚刃/レギュラー -2 FLUTES/REGULAR-

ASPM-CR-EM2R



材質	粉末 HSS	AS	
仕様	レギュラー	30°	再研磨



一般鋼	調質鋼	高硬度鋼			ステンレス鋼	鋳鉄	アルミ合金	銅合金	セラファイト	樹脂
~40HRC	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC				
○	◎	○				○	○	○		

◎=最適 ○=適

型番	刃径 D	ラジラス R (選択)	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
ASPM-CR-EM2R	6	0.5 1	15	60	—	6	2,270	2,200	2,160	2,040
	8	0.5 1	20	60	—	8	2,850	2,760	2,710	2,570
	10	0.5 1 2	25	70	—	10	3,050	2,960	2,900	2,750
	12	0.5 1 2 3	30	80	—	12	3,740	3,630	3,550	3,370
	16	1 2 3	40	95	—	16	5,510	5,340	5,230	4,960
	20	1 2 3	45	110	—	20	7,790	7,560	7,400	7,010
	25	2 3 5	60	130	—	25	11,490	11,150	10,920	10,340

Order 注文例 ASPM-CR-EM2R 10 - R1 1本単位 切削条件 P.543

型番 刃径(D) ラジラス(R)

Delivery 出荷日 在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

関連商品

ハイス鋼ラジラスエンドミル P.534

ラジラス寸法自由指定可能なハイス鋼エンドミルは左記頁に記載しております。