


ミスミ

DLC COATED SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

## アルミ加工用DLCコート超硬スクエアエンドミル

●2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ -2 FLUTES/SHORT TYPE-

### DLC-ALHEM2S



D < 3

3 ≤ D

材質												
仕様												
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC		◎		○		○

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
DLC-ALHEM2S	0.5	1	40	4	1	2,660	2,530	2,450	2,260
	1	2	40	4	1	2,530	2,400	2,330	2,150
	1.5	3	40	4	1	2,800	2,660	2,580	2,380
	2	4	40	4	1	2,510	2,380	2,310	2,130
	2.5	5	40	4	1	2,510	2,380	2,310	2,130
	3	6	50	6	1	2,820	2,680	2,590	2,400
	4	8	50	6	1	2,940	2,790	2,700	2,500
	5	10	55	6	1	3,350	3,180	3,080	2,850
	6	12	55	6	2	3,470	3,300	3,190	2,950
	8	16	65	8	2	4,480	4,260	4,120	3,810
	10	20	75	10	2	5,570	5,290	5,120	4,730
	12	24	80	12	2	7,590	7,210	6,980	6,450
	16	32	105	16	2	15,180	14,420	13,970	12,900
	20	40	110	20	2	25,670	24,390	23,620	21,820

切削条件 P.348



Order  
注文例

**DLC-ALHEM2S 10**

型番

刃径 (D)



Delivery  
出荷日



在庫品


巻末-3

◎ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

## EBが特長!

- 耐摩耗性、耐溶着性に優れたDLCコーティングによりアルミの加工に最適です。
- シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。

## U 首逃し追加加工 SN/SNR



- SN……標準首逃し
- SNR……切れ刃端R加工

### DLC-ALHEM2S

刃径 D	刃長 ℓ		¥/1コード	
	1mm単位指定	SNR 1mm単位指定	SN	SNR
6	17~37	12	5~12	500 3,500
8	21~41	16	5~16	500 3,500
10	25~45	20	5~20	500 3,500
12	29~50	24	5~24	790 3,790
16	37~73	32	5~32	990 3,990
20	45~72	40	5~40	1,280 4,280

- ◎対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- ◎上記追加加工に数量スライド価格はございません。

1本単位



**SN-DLC-ALHEM2S 6-30-12**

追加加工型番 型番 刃径 (D) 首下長 (ℓ<sub>1</sub>) 刃長 (ℓ)

**SNR-DLC-ALHEM2S 6-30-12**

追加加工型番 型番 刃径 (D) 首下長 (ℓ<sub>1</sub>) 刃長 (ℓ)



出荷日 **3** 日目出荷

◎ ストック不可