


ミスミ

CUTTING DIAMETER ADJUSTABLE HIGH SPEED STEEL END MILLS

ハイス鋼 0.01mm単位刃径指定エンドミル

●2枚刃/ショート -2 FLUTES/SHORT/ NON COATED-



1本単位

型番	No.	刃径 D 0.01mm単位指定	刃長 ℓ	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本	
							DEM2S	V-DEM2S
DEM2S (ノンコートタイプ)	3	2.70~ 2.99	8	15°	50	6	1,190	1,890
	3.5	3.15~ 3.49	8	15°	60	8	1,190	1,890
	4	3.60~ 3.99	8	15°	60	8	1,190	1,890
	4.5	4.05~ 4.49	10	15°	60	8	1,190	1,890
	5	4.51~ 4.99	10	15°	60	8	1,190	1,890
	5.5	5.01~ 5.49	12	15°	60	8	1,190	1,890
	6	5.51~ 5.99	12	15°	60	8	1,190	1,890
	6.5	6.01~ 6.49	14	15°	60	10	1,360	2,060
	7	6.51~ 6.99	14	15°	60	10	1,270	1,980
	7.5	7.01~ 7.49	14	15°	60	10	1,360	2,060
V-DEM2S (TiCNコートタイプ)	8	7.51~ 7.99	14	15°	60	10	1,270	1,980
	8.5	8.01~ 8.49	18	15°	70	10	1,450	2,260
	9	8.51~ 8.99	18	15°	70	10	1,450	2,260
	9.5	9.01~ 9.49	18	15°	70	10	1,450	2,260
	10	9.51~ 9.99	18	—	70	10	1,450	2,260
	11	10.01~10.99	22	15°	80	12	1,800	2,690
	12	11.01~11.99	22	—	80	12	1,800	2,690
	13	12.01~12.99	26	—	85	12	2,120	3,880
	14	13.01~13.99	26	15°	90	16	2,120	3,880
	15	14.01~14.99	30	15°	95	16	2,320	4,080
	16	15.01~15.99	30	—	95	16	2,470	4,230
	18	17.01~17.99	34	—	95	16	3,000	5,380
	19	18.01~18.99	38	15°	110	20	3,430	6,500
	20	19.01~19.99	38	—	110	20	3,460	6,540
	21	20.01~20.99	45	—	110	20	4,050	7,580
22	21.01~21.99	45	—	110	20	4,100	7,630	
23	22.01~22.99	50	15°	120	25	4,580	8,110	
25	24.01~24.99	50	—	120	25	4,630	8,160	



Order 注文例

DEM2S 10 - 9.90

型番 No. 刃径(D)

切削条件 P.549



Delivery 出荷日

●DEM2S

3 日目出荷

急 ストック A 500円/1本

巻末-5

●V-DEM2S

10 日目出荷

✖ ストック不可

☑ 同一サイズ3本以上は一律1,350円



Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。