



ミスミ

DLC COATED SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

アルミ加工用DLCコート超硬スクエアエンドミル

●2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ -2 FLUTES/ LONG TYPE-

DLC-ALHEM2L



材質	<b>MG</b> 超硬	<b>DLC</b>																	
仕様	<b>ロング</b>	<b>45°</b>	<b>再研磨</b>																
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)		ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)		鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂								
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC		◎		○		○								

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
DLC-ALHEM2L	3	12	60	6	1	3,840	3,650	3,530	3,260
	4	16	60	6	1	4,020	3,820	3,700	3,420
	5	20	60	6	1	4,250	4,040	3,910	3,610
	6	24	65	6	2	5,000	4,750	4,600	4,250
	8	32	80	8	2	6,430	6,110	5,920	5,470
	10	40	90	10	2	7,620	7,240	7,010	6,480
	12	48	100	12	2	10,510	9,980	9,670	8,930



**DLC-ALHEM2L 10**  
型番 刃径(D)

切条件 P.348




**在庫品** 巻末-3  
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EGが特長!

- 耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコーティングによりアルミの加工に最適です。
- シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。

首逃し追加加工 SN/SNR



- SN……標準首逃し
- SNR……切れ刃端R加工

DLC-ALHEM2L

刃径 D	刃長 ℓ <sub>1</sub> 1mm単位指定		刃長 ℓ <sub>2</sub> 1mm単位指定		¥/1コード	
	SN	SNR	SN	SNR	SN	SNR
6	29~47	24	5~24	500	3,500	
8	37~56	32	5~32	500	3,500	
10	45~60	40	5~40	500	3,500	
12	53~70	48	5~48	790	3,790	

1本単位

**SN-DLC-ALHEM2L 6-30-24**  
追加型番 型番 刃径(D) 首下長(ℓ<sub>1</sub>) 刃長(ℓ)  
**SNR-DLC-ALHEM2L 6-30-24**  
追加型番 型番 刃径(D) 首下長(ℓ<sub>1</sub>) 刃長(ℓ)

出荷日 **3** 日目出荷 ⊗ ストック不可

- Ⓢ対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- Ⓢ上記追加加工に数量スライド価格はございません。