


ミスミ

CUTTING DIAMETER ADJUSTABLE HIGH SPEED STEEL END MILLS

ハイス鋼 0.01mm単位刃径指定エンドミル

●2枚刃/レギュラー -2 FLUTES/REGULAR/ NON COATED-



材質 **HSS Co8%** **TiCN** V-DEM2Rのみ 仕様 **レギュラー** **30°** 再研磨

1本単位

型番	No.	刃径 D 0.01mm単位指定	刃長 ℓ	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本	
							DEM2R	V-DEM2R
超硬エンドミル	3	2.70~ 2.99	10	15°	50	6	1,250	1,950
	3.5	3.15~ 3.49	12	15°	60	8	1,250	1,950
	4	3.60~ 3.99	12	15°	60	8	1,250	1,950
	4.5	4.05~ 4.49	15	15°	60	8	1,250	1,950
	5	4.51~ 4.99	15	15°	60	8	1,250	1,950
ハイスエンドミル	6	5.51~ 5.99	15	15°	60	8	1,250	1,950
	6.5	6.01~ 6.49	20	15°	60	10	1,320	2,030
	7	6.51~ 6.99	20	15°	60	10	1,320	2,030
自由指定直刃エンドミル	7.5	7.01~ 7.49	20	15°	60	10	1,320	2,030
	8	7.51~ 7.99	20	15°	60	10	1,320	2,030
	8.5	8.01~ 8.49	25	15°	70	10	1,480	2,300
	9	8.51~ 8.99	25	15°	70	10	1,480	2,300
	9.5	9.01~ 9.49	25	15°	70	10	1,480	2,300
専用カッター	10	9.51~ 9.99	25	—	70	10	1,480	2,300
	11	10.01~10.99	30	15°	80	12	1,880	2,760
	12	11.01~11.99	30	—	80	12	1,880	2,760
ドリル	13	12.01~12.99	35	—	85	12	2,210	3,960
	14	13.01~13.99	35	15°	90	16	2,210	3,960
	15	14.01~14.99	40	15°	95	16	2,410	4,160
	16	15.01~15.99	40	—	95	16	2,550	4,310
	18	17.01~17.99	40	—	95	16	3,090	5,480
面取り・センタリング工具	19	18.01~18.99	45	15°	110	20	3,590	6,660
	20	19.01~19.99	45	—	110	20	3,590	6,660
	25	24.01~24.99	60	—	130	25	4,630	8,630



Order注文例 **DEM2R 10 - 9.90**  
型番 No. 刃径(D)

切削条件 P.549



●DEM2R **3** 日日出荷 **急** ストックA 500円/1本 **巻末-5**  
●V-DEM2R **10** 日日出荷 **☒** ストック不可  
☑同一サイズ3本以上は一律1,350円



■数量スライド価格(☑1円未満切捨て)  
数量 1~4 5~9 10~29 30~99 100~  
値引率 価格表 3% 5% 10%

お見積り