

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER


超硬ストレートリーマ

●ノンコート／高硬度鋼加工用TSコート -NON COATED／TS COATED FOR HARDENED STEEL CUTTING-

SEC-HR (ノンコート)



TSC-XHR (高硬度鋼加工用TSコート)



刃径D	公差(m5)	シャンク径(d)	公差(h7)
1 ~ 3	+0.006 +0.002	1 ~ 3	0 -0.010
3.5 ~ 6	+0.009 +0.004	3.5 ~ 6	0 -0.012
6.5 ~ 10	+0.012 +0.006	7 ~ 10	0 -0.015

材質	MG 超硬		TS						
	一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
SEC-HR	○	○	○		○	○	○	○	○
TSC-XHR	○	○	○	○	○	○	○	○	○

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	食付長 T	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	刃数	¥通常単価1~4本	
							SEC-HR	TSC-XHR
SEC-HR (ノンコート)	1	0.3	12	50	1	4	1,910	2,890
	1.5	0.4	16	50	1.5	4	2,490	3,370
	2	0.5	18	50	2	4	2,380	3,220
	2.5	0.5	20	50	2.5	4	2,690	3,640
	3	0.5	27	60	3	4	3,000	4,050
	3.5	0.5	27	60	3.5	4	3,420	4,620
	4	0.5	27	60	4	4	3,510	4,220
	4.5	0.5	30	70	4.5	6	3,930	—
	5	0.5	30	70	5	6	4,240	5,090
	5.5	0.8	30	80	5.5	6	4,160	—
TSC-XHR (高硬度鋼加工用)	6	0.8	30	80	6	6	4,340	5,210
	6.5	0.8	35	80	7	6	5,140	—
	7	0.8	35	80	7	6	5,170	6,210
	7.5	0.8	35	80	8	6	5,320	—
	8	0.8	35	80	8	6	6,100	7,320
	8.5	1	40	90	9	6	6,970	—
SEC-HR (高硬度鋼加工用)	9	1	40	90	9	6	7,940	9,530
	9.5	1	40	90	10	6	8,640	—
TSC-XHR (高硬度鋼加工用)	10	1	40	90	10	6	9,670	11,610



Order 注文例
SEC-HR - 5
型番 刃径(D)



Price 価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~49	50~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

切削条件 P.995



Delivery 出荷日
在庫品 巻末-3
◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ココが特長!

- 超硬素材の採用により高速切削が可能となり、ハイス鋼リーマに比べ大幅に効率が向上します。
- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングしました。(TSC-XHR)
- TSコートにより、40HRC~の高硬度鋼仕上げ加工に最適です。(TSC-XHR)

ミスミ VONA 切削工具 検索
WEBなら、価格順に検索可能!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。