

ミスミ


MISUMI C VALUE

XAC SERIES SOLID CARBIDE HIGH HELIX END MILLS

XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル

● 高硬度鋼加工用・多刃・45°ネジレ／ロングタイプ -6/8 FLUTES・45°HELIX／LONG TYPE FOR HARDENED STEEL-

XAC-MSXL



|    |                   |
|----|-------------------|
| 材質 | MG 超硬<br>TiAlN    |
| 仕様 | ロング<br>45°<br>再研磨 |



|                             |                          |                              |        |        |                         |              |       |       |     |        |    |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------------|-------|-------|-----|--------|----|
| 一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM) | 調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1) | 高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53) |        |        | ステンレス鋼 (SUS303, SUS304) | 鋳鉄 (FC, FCD) | アルミ合金 | チタン合金 | 銅合金 | グラファイト | 樹脂 |
| ~40HRC                      | ~45HRC                   | ~55HRC                       | ~60HRC | ~65HRC | ~35HRC                  |              |       |       |     |        |    |
| ○                           | ◎                        | ◎                            | ◎      |        | ○                       | ○            |       |       |     |        |    |

◎=最適 ○=適

1本単位

| 型番       | 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | シャンク径 d | 刃数 | ¥通常単価 100本以上お見積り |        |        |        |
|----------|------|------|------|---------|----|------------------|--------|--------|--------|
|          |      |      |      |         |    | 1~4本             | 5~9本   | 10~29本 | 30~99本 |
| XAC-MSXL | 6    | 26   | 70   | 6       | 6  | 3,100            | 2,950  | 2,850  | 2,640  |
|          | 8    | 36   | 90   | 8       | 6  | 4,420            | 4,200  | 4,070  | 3,760  |
|          | 10   | 46   | 100  | 10      | 6  | 5,760            | 5,470  | 5,300  | 4,900  |
|          | 12   | 56   | 110  | 12      | 6  | 8,100            | 7,700  | 7,450  | 6,890  |
|          | 16   | 66   | 130  | 16      | 6  | 15,360           | 14,590 | 14,130 | 13,060 |
|          | 20   | 76   | 140  | 20      | 8  | 25,150           | 23,890 | 23,140 | 21,380 |



Order 注文例

XAC-MSXL 10  
型番 刃径(D)

切削条件 P.332



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

5が特長!

- 高硬度鋼の加工用に剛性を高めた工具形状に設計されています。
- 工具剛性が高いので、側面切削時の工具たおれを最小限に抑えることができます。

関連商品

ラジラスエンドミル  
P.286~289