

MISUMI C-VALUE
XAC SERIES SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILLS

XACシリーズ超硬ボールエンドミル

●2枚刃/ショートタイプ -2 FLUTES/SHORT TYPE-

XAC-BEM2S



図1





図2



材質	MG 超硬 TiAlN
仕様	ショート 30° 再研磨

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○	○		
○	◎	○			○	○	○	○			

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	先端 R	刃長 l	刃径 D	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
XAC-BEM2S	0.2	0.8	0.4	40	3	1	1,510	1,430	1,390	1,280
	0.25	1.1	0.5	40	3	1	1,390	1,320	1,280	1,180
	0.3	1.1	0.6	40	3	1	1,350	1,280	1,240	1,150
	0.4	2	0.8	40	3	1	1,350	1,280	1,240	1,150
	0.5	2.5	1	50	4	1	1,280	1,220	1,180	1,090
	0.75	4	1.5	50	4	1	1,560	1,480	1,440	1,330
	1	5	2	50	6	1	1,220	1,160	1,120	1,040
	1.25	6	2.5	60	6	1	1,820	1,730	1,670	1,550
	1.5	8	3	60	6	1	1,400	1,330	1,290	1,190
	2	8	4	70	6	1	1,510	1,430	1,390	1,280
	2.5	10	5	80	6	1	1,840	1,750	1,690	1,560
	3	12	6	90	6	2	1,960	1,860	1,800	1,670
	4	14	8	100	8	2	3,120	2,960	2,870	2,650
	5	18	10	100	10	2	4,000	3,800	3,680	3,400
	6	22	12	110	12	2	5,200	4,940	4,780	4,420
7	26	14	110	14	2	12,540	11,910	11,540	10,660	
8	30	16	140	16	2	14,850	14,110	13,660	12,620	
9	34	18	140	18	2	22,440	21,320	20,640	19,070	
10	38	20	160	20	2	22,000	20,900	20,240	18,700	
12.5	50	25	180	25	2	33,100	31,450	30,450	28,140	



Order 注文例

XAC-BEM2S 5

型番 先端 (R)

切削条件 P.334



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

◎ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- 汎用の2枚刃ボールエンドミルで幅広い微加工に対応できます。
- 加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミズミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スクエア



多機能スクエア



スクエア

ハイヘリカル



ラフィング



ロングネック



追加加工

ボール



ボール

ロングネック



ラジアス



ロングネック



テーパ



関連備品

一般鋼

高硬度鋼

被削材

SUS-チタン

アルミ-銅

樹脂

グラファイト