


ミスミ

U-CLAMPS

U型クランプ


UC



■材質 S45C(生材)
■表面処理 四三酸化鉄皮膜



Example 使用例



Order 注文例

UC 100
型番 L



Delivery 出荷日

在庫品



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

1個単位

型番	L	適合ボルト	B	C	D	E	F	G	重量 (g)	¥通常単価 1~4個
UC	100	M12、M14	38	22	12	14	81	8	600	1,560
	125			30			106		750	1,900
	150	M16、M18	50	30	16	18	125	10	1,200	2,180
200	M20、M22	60	36	19	22	170		2,200	2,960	



ミスミ

LEG CLAMPS

レッグクランプ

NLC

NLCMC



NLC


■材質 FCD450
■表面処理 パーカ-処理

NLCMC

■材質 S45C ■硬度 25~35HRC
■表面処理 四三酸化鉄皮膜



Example 使用例



Order 注文例

NLC 14A
型番 No.



Delivery 出荷日

在庫品



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

1個単位


型番	No.	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量 (g)	¥通常単価 1~4個	
NLC	12	M12	42	24	24	12	12	12	13.0	8.5	14			80	1,070	
	14													200	1,110	
	14A	M14	54	32	32	16	16	16	14.3	10.0	18			190	1,110	
	16	M16	61	40	40	20	20	20	17.5	8.0	22			390	1,470	
20	M20	75	50	50	25	25	25	20.6	9.5			27	730	1,850		
NLCMC	121	M12、M14								14.3	10.0			19	240	3,180
	161		63	32	32	15			17	7.5	8.0	28	7	20	490	3,900
	162	M16	98	38	38	21			17.5	30.0	41			20	490	4,190
	163		63	27	32	15			12	17.5	8.0	28		19	220	4,190

ミスミ

ARM CLAMPS

アームクランプ


AMC



■材質 S45C ■硬度 45~50HRC
■表面処理 四三酸化鉄皮膜



Example 使用例



Eが特長!

- 無段階で締め付けができます。
- 真鍮座金付のためテーブルに傷を付けません。
- 激しい振動にも動きません。



Delivery 出荷日

在庫品



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

1パック単位 2個入

型番	No.	適合ボルト	クランプ範囲A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	重量 (kg)	¥通常単価 1~4パック
AMC	3	M12	0~57	33	32	65	72	30	38	12.4	93	50	0.58	5,410
	4	M14	0~67	41	42	83	85	34	47	14.4	113	58	1.02	6,220
	5	M16	0~82	46	49	95	100	36	50	16.3	128	70	1.62	8,810
	6	M20	0~95	56	61	117	122	43	60	21.2	157	82	2.64	12,900

この商品は1パック単位での販売になります。



Order 注文例

AMC 5
型番 No.

ミスミ VONA 加工用具

検索

WEBなら国内外ブランド品2万7千点以上取扱い

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。