



ミスミ

TOE ADJUST CLAMPS

トウアジャストクランプ



1パック単位 2個入

型番	No.	適合ボルト	A	B	C	締付力(N)	重量(g)	※通常単価 1~4パック
TAC	1	M14	106	27	15	6,800	910	29,400
	2		140	47	25		1,210	35,200
	3		189	72	37		1,530	47,100

この商品はパック単位での販売になります。

EXが特長!

- 薄物のクランプに最適です。
- トウ(爪先)を下方に押付けながら締付けるため、加工物の浮上りを防ぎます。
- トウ(爪先)には焼入れが施してありますので長持ちします。



Order 注文例

TAC 1
型番 No.



Delivery 出荷日

在庫品



Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)


数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

ミスミ

INJECTION CLAMPS

インジェッククランプQ型



1セット単位

型番	No.	ボルト径	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	重量(g)	※通常単価 1~4セット	
ICMQ	12	M12	80	37	15	10	8	13	12	20	25	5	35	13	780	3,740	
	16	M16	100	47				17	15				45	17	1,200	4,440	
	20	M20	150	60	20			21	19.5	40			45	58	21	2,500	6,600
	24	M24	200	75	30			25	25	25			40	45	60	25	4,000

EXが特長!

- モールドベースとのクランプが容易です。
- クランプとステップブロックが繋がっておりますので、紛失の心配がございません。
- クランプ部の長穴がオープンとなっておりますので、サイドからの抜き差しが容易です。
- 本体ステップブロックの位置を変えることにより、4種類の高さに調整できます。



Order 注文例

ICMQ 16
型番 No.



Delivery 出荷日

在庫品



Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。