

ミスミ

SOLID CARBIDE RADIUS END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

樹脂加工用超硬ラジラスエンドミル

●2枚刃/レギュラータイプ -2 FLUTES/REGULAR TYPE-


SEC-CR-PLEM2R



1本単位

材質	MG 超硬	仕様	レギュラー 30° 再研磨
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM) ~40HRC	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1) ~45HRC	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53) ~55HRC ~60HRC ~65HRC	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304) ~35HRC 鋳鉄 (FC, FCD) アルミ合金 チタン合金 銅合金 グラファイト 樹脂

◎=最適 ○=適



型番	刃径 D	シャンク径 d	ラジラス R	シャンク径 d	刃長 ℓ	全長 L	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
SEC-CR-PLEM2R	1	—	0.2	4	3	50	1	2,350	2,230	2,160	2,000
	2	—	0.2	4	6	55	1	2,380	2,260	2,190	2,020
	3	6	0.2	6	9	60	1	3,060	2,910	2,820	2,600
	3	3	0.2	3	9	60	2	3,180	3,020	2,930	2,700
	4	6	0.2	6	12	60	1	3,060	2,910	2,820	2,600
	4	4	0.2	4	12	60	2	3,180	3,020	2,930	2,700
	5	—	0.2	6	15	60	1	3,540	3,360	3,260	3,010
	6	—	0.2	6	18	60	2	3,740	3,550	3,440	3,180
	8	—	0.2	8	24	80	2	6,240	5,930	5,740	5,300
	10	—	0.2	10	30	80	2	7,110	6,750	6,540	6,040

① シャンク径 (d) が青色文字で表記されている規格は刃径 (D) とラジラス (R) とシャンク径 (d) をご指定ください。



注文例

SEC-CR-PLEM2R 10 - R0.2

SEC-CR-PLEM2R 3 - 6 - R0.2



出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



- EJが特長!**
- 樹脂加工に最適な切れ刃形状です。
 - アルミ・銅などの非鉄加工にも適しています。
 - ラジラス防止は欠け防止にも役立ちます。

切削条件 P.351

樹脂加工に適したシャープな刃先

WEBなら、切削工具50万点取扱い!

ミスミ

SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILLS FOR PLASTIC CUTTING

樹脂加工用超硬ボールエンドミル

●2枚刃/ショートタイプ -2 FLUTES/SHORT TYPE-


SEC-PLBEM2S



1本単位

材質	MG 超硬	仕様	ショート 30° 再研磨
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM) ~40HRC	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1) ~45HRC	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53) ~55HRC ~60HRC ~65HRC	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304) ~35HRC 鋳鉄 (FC, FCD) アルミ合金 チタン合金 銅合金 グラファイト 樹脂

◎=最適 ○=適



型番	先端 R	刃長 ℓ	刃径 D	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
SEC-PLBEM2S	0.5	1.5	1	50	4	1	1,940	1,840	1,780	1,650
	1	3	2	60	6	1	1,680	1,600	1,550	1,430
	1.5	4.5	3	60	6	1	2,160	2,050	1,990	1,840
	2	6	4	70	6	1	2,160	2,050	1,990	1,840
	3	9	6	90	6	2	2,640	2,510	2,430	2,240
	4	12	8	100	8	2	4,640	4,410	4,270	3,940
	5	15	10	110	10	2	6,080	5,780	5,590	5,170
	6	18	12	120	12	2	8,420	8,000	7,750	7,160



注文例

SEC-PLBEM2S 5



出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



- EJが特長!**
- 樹脂加工に最適な切れ刃形状です。
 - アルミ・銅などの非鉄加工にも適しています。

切削条件 P.351

スクエア



多機能スクエア



ハイヘリカル



ラフィング



ロングネック



追加加工



ボール



ラジラス



ロングネック



テーパ



テーパ



関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

アルミ・銅

樹脂

グラファイト

被削材