



ミスミ

FLANGED NUTS

フランジナット

FN



■材質 S45C  
■硬度 25~35HRC  
■表面処理 四三酸化鉄皮膜

1個単位

型番	M	M×P (ネジ径×ピッチ)	A	B	C	D	重量 (g)	¥通常単価 1~49個
	FN	8	M8×1.25	19	12	13	2.5	13
	10	M10×1.5	22	13	17	3	22	280
	12	M12×1.75	25	14	19	4	34	290
	14	M14×2.0	28	17	22	4	40	330
	16	M16×2.0	35	20	24	5	68	350
	18	M18×2.5	35	20	27	5	80	410
	20	M20×2.5	40	25	30	6	120	550
	22	M22×2.5	42	25	32	6	127	1,050
	24	M24×3	45	28	36	6	180	1,250



Order  
注文例

FN 16

型番 M



Price  
価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~299	300~
値引率	価格表	3%	5%	10%	300~

お見積り



Delivery  
出荷日

在庫品

ツーリング工具

ツーリング用  
測定器

クーラント用品

加工治具

旋盤

フライス盤

ボール盤

切断機

研削・研磨機

卓上  
グラインダー

パイプレータ

熱加工機


ミスミ

SPHERICAL FLANGED NUTS


フランジナット

●球面座付き

SFN



Example  
使用例



②球面座 ①ナット

部品名	②球面座	
	M8	M8以外
材質名	S45C	S45C SUM22
硬度	25~35HRC	25~35HRC (浸炭焼入)
■表面処理	四三酸化鉄皮膜	

1セット単位

型番	M	M×P (ネジ径×ピッチ)	B	C	D	E	G	H	I	重量 (g)	¥通常単価 1~49セット
	SFN	8	M8×1.25	13	19	12	3	4	10	7.8	21
	10	M10×1.5	17	22	13	3	5	12	8.4	32	550
	12	M12×1.75	19	25	14.3	4	6	14	9	46	620
	14	M14×2.0	22	28	17.5	4.5	6	16	11.4	66	640
	16	M16×2.0	24	35	20	4.5	7	18	12.8	103	740
	18	M18×2.5	27	35	20.6	4.5	7	20	13.6	106	910
	20	M20×2.5	30	42	25	6	8	22	16.6	183	1,060
	22	M22×2.5	32	45	25.4	6	8	25.4	16.9	210	1,770
	24	M24×3	36	50	28	6	8	28	18.7	270	2,020

①この商品はナットと球面座のセットでの販売になります。球面座はBW(型番P.771)の②凹部と同じものです。



Order  
注文例

SFN 16

型番 M



Price  
価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~299	300~
値引率	価格表	3%	5%	10%	お見積り



Delivery  
出荷日

在庫品

の特長!

●ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に安定した締付が得られます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。