


ミスミ

TiCN COATED HIGH SPEED STEEL BALL NOSE END MILLS

TiCNコートハイス鋼ボールエンドミル

●2枚刃/レギュラー -2 FLUTES/REGULAR-

V-BEM2R



材質 **HSS Co8%** **TiCN** 仕様 **レギュラー** **30°** **再研磨**

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○		
◎	○									

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	先端 R	刃径 D	刃長 ℓ	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
V-BEM2R	1.5	3	8	15°	56	6	1,870	1,810	1,780	1,680
	2	4	11	15°	63	6	1,870	1,810	1,780	1,680
	2.5	5	13	15°	68	6	1,870	1,810	1,780	1,680
	3	6	13	—	68	6	1,870	1,810	1,780	1,680
	4	8	19	—	82	8	2,080	2,020	1,980	1,870
	5	10	22	—	95	10	2,490	2,420	2,370	2,240
	6	12	26	—	110	12	3,080	2,990	2,930	2,770
	7	14	26	—	110	12	4,400	4,270	4,180	3,960
	8	16	32	—	123	16	5,130	4,980	4,870	4,620
	9	18	32	—	123	16	6,130	5,950	5,820	5,520
	10	20	38	—	141	20	7,140	6,930	6,780	6,430
	12.5	25	50	—	166	25	11,770	11,420	11,180	10,590

Order 注文例 **V-BEM2R 5**

型番 先端 (R)

Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

切削条件 P.550

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

ラフィング



ハイヘリカル



スクエア



ラジアス



ボール



テーパ



追加加工


ミスミ

HIGH SPEED STEEL ROUGHING BALL NOSE END MILLS

TiCNコートハイス鋼ラフィングボールエンドミル

●4枚刃/レギュラー -4 FLUTES/REGULAR-

V-RFBEMR



材質 **HSS Co8%** **TiCN** 仕様 **レギュラー** **30°** **粗削り** **再研磨**

刃径 D	公差
8, 10	±0.075
12~18	±0.090
20, 25	±0.105

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○		
◎	○									

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	先端 R	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
V-RFBEMR	4	8	20	90	8	4,480	4,350	4,260	4,030
	5	10	25	100	10	5,010	4,860	4,760	4,510
	6	12	32	115	12	5,740	5,570	5,450	5,170
	7	14	32	115	12	7,030	6,820	6,680	6,330
	8	16	36	130	16	7,660	7,430	7,280	6,890
	9	18	40	130	16	8,970	8,700	8,520	8,070
	10	20	45	145	20	9,560	9,270	9,080	8,600
	12.5	25	50	165	25	13,330	12,930	12,660	12,000

Order 注文例 **V-RFBEMR 10**

型番 先端 (R)

Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

切削条件 P.550

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。