


ミスミ **C-VALUE**
SOLID CARBIDE DRILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING



アルミ加工用超硬ドリル

●ストレートシャンク / スタブ -STRAIGHT SHANK / STUB LENGTH-

C-ALSDBC



X形シンニング / スリーレーキ / 直線切刃



●シャンク径 (d) は直径 (D) と同じです。

直径D、シャンク径d	公差 (h7)
1 ~3	0 -0.010
3.1~6	0 -0.012
6.8~8.5	0 -0.015
10.5	0 -0.018

材質	MG 超硬
仕様	先端角 118° スタブ 30° 再研磨

一般鋼 (SS材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS430)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
							◎	○	

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	直径 D	刃長 (mm)	全長 L	¥通常単価
C-ALSDBC	1	6	26	590
	1.2	8	30	690
	1.4	9	32	690
	1.5	9	32	410
	1.6	10	34	690
	1.7	10	34	690
	1.8	11	36	690
	1.9	11	36	690
	2	12	38	520
	2.2	13	40	790
	2.4	14	43	790
	2.5	14	43	690
	2.6	14	43	890
	2.7	16	46	990
	2.8	16	46	990
	3	16	46	700
	3.1	18	49	1,190
3.2	18	49	1,190	

型番	直径 D	刃長 (mm)	全長 L	¥通常単価
C-ALSDBC	3.3	18	49	1,190
	3.4	20	52	1,190
	3.5	20	52	860
	3.9	22	55	1,490
	4	22	55	1,030
	4.2	22	55	1,490
	4.3	24	58	1,490
	4.5	24	58	1,490
	5	26	62	1,250
	5.1	26	62	2,090
	5.2	26	62	2,090
	5.5	28	66	2,090
	6	28	66	1,890
	6.8	34	74	3,090
	8	37	79	3,210
8.5	37	79	3,690	
10.5	43	89	4,890	

切削条件 P.762



Order
注文例

C-ALSDBC 5
型番 直径(D)



Delivery
出荷日

在庫品 巻末-3

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- アルミ加工に適した超硬ドリル。